

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5831.580

## Yksittäiskaappi SE 8

Osavaltio: 6.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5831.580 - Yksittäiskaappi SE 8 IP 66/NEMA 4

Yksittäiskaappi teräslevyä, vahva runkorakenne, kaksi integroitua asennustasoa, irrotettava takaseinä ja ovi. Katto ja seinät koostuvat yhdestä kappaleesta ja profiloidusta rungosta. Sisärakenne sopii täysin yhteen TS 8:n kanssa, joten tuote on helppo integroida TS 8 - tuoteperheeseen. Korkea suoja IP 66 / NEMA 4. Kiinteät sivuseinät vähentävät asennusaikaa.

## ominaisuudet

|  |  |
|--|--|
| Tilausnro                              | SE 5831.580  |
| Tuotekuvaus                            | Yksittäiskaappi perustuu TS 8 -kaapin runkoon. TS 8 - sisärakenteiden järjestelmävarusteita voi käyttää rajoituksetta.   |
| Materiaali                             | Kotelo: teräslevy, 1,5 mm<br>Ovi: Teräslevy, 2,0 mm<br>Takaseinä: Teräslevy, 1,5 mm<br>Pohja: Teräslevy, 1,5 mm<br>Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm  |
| Pintakäsittely                         | Kotelo, ovi ja takaseinä: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus<br>Asennuslevy: Sinkitty<br>Pohja: pohja- ja pulverimaalattu, pintamaali  |
| Väri                                   | RAL 7035   |
| Toimitus                               | Kotelo päältä ja sivuilta umpinainen<br>Ovi/ovet<br>Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle<br>Asennuslevy<br>Pohja, umpinainen<br>Takaseinä irrotettavissa ruuveilla<br>Lukitus: 3 mm kaksoislehti<br>2 TS-asennuskiskoja 18 x 38 mm |
| Mitat                                  | Leveys: 800 mm<br>Korkeus: 1.800 mm<br>Syvyys: 400 mm  |
| Asennuslevyn mitat (L x K)             | 699 mm x 1.696 mm  |
| Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan | IP 66  |

## ominaisuudet

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Kotelointiluokka NEMA | NEMA 4<br>NEMA 3R               |
| Ovien määrä           | 1                               |
| Pohjamateriaali       | Teräslevy                       |
| Pakkausyksikkö        | 1 kpl                           |
| Nettopaino            | 121,1 kg                        |
| Bruttopaino           | 124,8 kg                        |
| Tullitariffinimike    | 94032080                        |
| ECLASS 8.0            | 27180101                        |
| Tuotekuvaus           | SE8 800x1800x400mm NEMA 4, IP66 |

## Hyväksynät

|            |   |
|------------|---|
| Hyväksynät | UL + C-UL (listed)  |
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus<br>Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK |