

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5842.500

Yksittäiskaappi SE 8

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5842.500 - Yksittäiskaappi SE 8

Yksittäiskaappi teräslevyä, vahva runkorakenne, kaksi integroitua asennustasoa, irrotettava takaseinä ja ovi. Katto ja seinät koostuvat yhdestä kappaleesta ja profiloidusta rungosta. Sisärakenne sopii täysin yhteen TS 8:n kanssa, joten tuote on helppo integroida TS 8 - tuoteperheeseen. Kaapin leveydet 600 - 1800 mm. Kiinteät sivuseinät vähentävät asennusaikaa.



ominaisuudet

Tilausnro	SE 5842.500
Materiaali	Kotelo: teräslevy, 1,5 mm Ovi: Teräslevy, 2,0 mm Takaseinä: Teräslevy, 1,5 mm Pohjalevyt: Teräslevy, 1,5 mm Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm
Pintakäsittely	Kotelo, ovi ja takaseinä: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus Asennuslevy ja pohjalevyt: Sinkitty
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kotelo päältä ja sivuilta umpinainen Ovi/ovet Oven saranat yksiovisissa kaapeissa oikealla, vaihdettavissa vasemmalle Asennuslevy Pohjalevyt Takaseinä irrotettavissa ruuveilla Lukitus: 3 mm kaksoislehti 2 TS-asennuskiskoa 18 x 38 mm Takaseinä, kaksiosainen

ominaisuudet

Mitat	Leveys: 1.600 mm Korkeus: 1.800 mm Syvyys: 400 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)	1.499 mm x 1.696 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 55
Kotelointiluokka NEMA	NEMA 12 NEMA 3R
IK-koodi	IK10
Ovien määrä	2
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	222 kg
Bruttopaino	231,5 kg
Tullitariffinimike	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	SE8 kaappi 1600x1800x400

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK