

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5842.600

Yksittäiskaappi VX SE

Osavaltio: 2.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5842.600 - Yksittäiskaappi VX SE

Teräslevystä valmistettu yksittäiskaappi vahvalla runkorakenteella, kaksi integroitua asennustasoa, irrotettava takaseinä ja ovi. Katto ja seinät muodostuvat yhdestä aihioista, jossa on profiloitu runko. Yhteensopiva moninen VX25:n lisävarusteiden kanssa. Vähemmän työtä, koska sivuseiniä ei tarvitse asentaa ja koska suuret kaappileveydet voivat korvata rivitettyjä kaappeja.



ominaisuudet

| | |
|----------------|--|
| Tilausno | SE 5842.600 |
| Materiaali | Kotelo: teräslevy, 1,5 mm Ovi: Teräslevy, 2,0 mm Takaseinä: Teräslevy, 1,5 mm Pohjalevyt: Teräslevy, 1,5 mm Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm |
| Pintakäsittely | Kotelo, ovi ja takaseinä: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus Asennuslevy ja pohjalevyt: Sinkitty |
| Väri | RAL 7035 |

ominaisuudet

| | |
|--|---|
| Toimitus | Kotelo päältä ja sivuilta umpinainen Ovi/ovet Oven saranat yksiovisissa kaapeissa oikealla, vaihdettavissa vasemmalle Asennuslevy Pohjalevyt Takaseinä irrotettavissa ruuveilla Lukitus: 3 mm kaksoislehti 2 asennuskiskoa 18 x 39 mm Takaseinä, kaksiosainen |
| Mitat | Leveys: 1.600 mm Korkeus: 1.800 mm Syvyys: 400 mm |
| Asennuslevyn mitat (L x K) | 1.499 mm x 1.696 mm |
| Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan | IP 55 |
| Kotelointiluokka NEMA | NEMA 3R NEMA 12 |
| Type rating UL 50E:n mukaan | Type 1 Type 2 Tyyppi 3 Type 3R Tyyppi 12 |
| IK-koodi | IK10 |
| Ovien määrä | 2 |
| Pohjamateriaali | Teräslevy |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 222 kg |
| Bruttopaino | 231,5 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 589,51 kg CO2 eq (Cat B) |
| Ohje PCF-luokkaan | Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse |
| Tullitariffinimike | 94032080 |

ominaisuudet

| | |
|-------------|---|
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Tuotekuvaus | VX SE järjestelmän yksittäiskaappi, LxKxS: 1600x1800x400 mm, teräslevy, asennuslevyllä, pariovet edessä |

Hyväksynät

| | |
|---------------|--|
| Hyväksynät | UL + C-UL (listed) |
| Sertifikaatit | Pintakäsittely Kotelointiluokka |
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK PCF-declaration |