

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5853.500

## Yksittäiskaappi SE 8

Osavaltio: 7.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5853.500 - Yksittäiskaappi SE 8 Ruostumaton teräs

Kaapin leveydet 600 - 1200 mm. Kiinteät sivuseinät vähentävät asennusaikaa.



## ominaisuudet

|                |   |
|----------------|---|
| Tilausnro      | SE 5853.500   |
| Tuotekuvaus    | Yksittäiskaappi perustuu TS 8 -kaapin runkoon. TS 8 -sisärakenteiden järjestelmävarusteita voi käyttää rajoituksetta.   |
| Materiaali     | Runko: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, ulkopinta harjattu<br>Ovi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, ulkopinta harjattu<br>Takaseinä: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, ulkopinta harjattu<br>Pohjalevyt: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm<br>Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm |
| Pintakäsittely | Kotelo, ovi ja takaseinä: Harjattu, karkeus 400<br>Pohjalevy: paljas<br>Asennuslevy: Sinkitty   |
| Toimitus       | Kotelo päältä ja sivuilta umpinainen<br>Ovi/ovet<br>Oven saranat yksiovisissa kaapeissa oikealla, vaihdettavissa vasemmalle<br>Takaseinä irrotettavissa ruuveilla<br>Asennuslevy<br>Pohjalevyt<br>Lukitus: 3 mm kaksoislehti<br>2 TS-asennuskiskoa 18 x 38 mm   |

# ominaisuudet

|  |   |
|--|---|
| Mitat                                  | Leveys: 800 mm<br>Korkeus: 2.000 mm<br>Syvyys: 600 mm                                     |
| Asennuslevyn mitat (L x K)             | 699 mm x 1.896 mm   |
| Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan | IP 55   |
| Kotelointiluokka NEMA                  | NEMA 12<br>NEMA 3R  |
| IK-koodi                               | IK10  |
| Ovien määrä                            | 1   |
| Ohje                                   | Materiaalin kovuuden takia suosittelemme sisärakenteiden kiinnitykseen Torx-peltiruuveja. |
| Pohjamateriaali                        | Ruostumaton teräs   |
| Pakkausyksikkö                         | 1 kpl   |
| Nettopaino                             | 138,5 kg  |
| Bruttopaino                            | 145,8 kg  |
| Tullitariffinimike                     | 94032080  |
| ETIM 9                                 | EC000261  |
| ECLASS 8.0                             | 27180101  |
| Tuotekuvaus                            | SE8 kaappi 800x2000x600 RST   |

## Hyväksynät

|            |   |
|------------|---|
| Hyväksynät | UL + C-UL (listed)  |
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus<br>Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK |