


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CP 6052.500**

**Kaapelien läpivientimoduuli**

Osavaltio: 8.7.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6052.500 - Kaapelien läpivientimoduuli kotelolle jossa on aukotus Ø 130 mm

Hyödyntää pyöreää asennusaukotusta kannatinliitännälle Ø 130 mm tiivistettyyn kaapelien läpivientiin seinäkoteloidissa. Voidaan asentaa jälkikäteen jo läpivietyihin kaapeleihin. Varustettu T-hammastuksella kaapelien vedonpoistoa varten. Sopii erityisesti kaapeleille, joiden halkaisija on sama.



## ominaisuudet

Tilausnro	CP 6052.500
Tuotekuvaus	Hyödyntää pyöreää asennusaukotusta kannatinliitännälle Ø 130 mm tiivistettyyn kaapelien läpivientiin seinäkoteloidissa. Voidaan asentaa jälkikäteen jo läpivietyihin kaapeleihin. Varustettu T-hammastuksella kaapelien vedonpoistoa varten. Sopii erityisesti kaapeleille, joiden halkaisija on sama.
Hyödyt	Voidaan asentaa jälkikäteen jo läpivietyihin kaapeleihin. Sopii erityisesti kaapeleille, joiden halkaisija on sama T-hammastuksella kaapelien vedonpoistoa varten.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 55 oikein asennetuilla kaapelinläpivienneillä
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,32 kg
Bruttopaino	0,341 kg

# ominaisuudet

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,3 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC000879
ECLASS 8.0	27069216
Tuotekuvaus	CP kaapelien läpivientimoduuli, kannatinaukotukselle Ø130