

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5301.303

# Erotusseinä, jaettu pystysuoraan, ruuvikiinnitys

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.303 - Erotusseinä, jaettu pystysuoraan, ruuvikiinnitys VX IT:lle

Erotusseinä, VX IT:lle. Rivitettyjen kaappien jälkikäteen tapahtuvaan asentukseen/purkamiseen.



## ominaisuudet

Tilausno	VX 5301.303
Tuotekuvaus	Rivitettyjen kaappien jälkikäteen tapahtuvaan asentukseen/purkamiseen. Integroituva tiivistysprofiili tukee jäähdytyksen tai sammutuskaasun käytön yhteydessä kotelon tiiviyttä. Asennus voidaan suorittaa niin ulkoapäin ennen kotelon rivitystä kuin myös sisäpuolelta sen jälkeen kun kotelo on rivitetty. Koska laipioseinä on rungon sisäpuolella, sen lisävarustelu on aina mahdollista. Kaappien välille ei tarvita mitään määrättyä rivitysetäisyyttä.
Materiaali	Teräslevy, sinkitty
Toimitus	2 laipiolevyä 4 peitetulppaa Asennuskisko Tiiviste Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii:	Korkeus: = 2.200 mm Syvyys: = 1.200 mm
Asennusohje	Asennus/purku on mahdollista vain kaappiin, jossa ei ole sisärakenteita
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	32,34 kg

# ominaisuudet

Bruttopaino	32,74 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	124,7 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27189234
Tuotekuvaus	Partition, divided vertically, screw-fastened for VX IT, for retrospective mounting/dismantling of bayed enclosures. For enclosure height 2,200 mm, for enclosure depth 1,200 mm.