

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6205.100 Kiinnityskulma

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6205.100 - Kiinnityskulma sisärakenteita varten

Järjestelmäkiskojen ja asennuslistojen asennukseen vaaka- ja pystysuunnassa. Comfort-Panel alkaen asennussyvyydestä 74 mm tai Optipanel alkaen asennussyvyydestä 100 mm, asennuskulman ansiosta LED-järjestelmävalot voi asentaa kiskojen kanssa ilman työkaluja tai kotelon mekaanista työstöä.



## ominaisuudet

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Tilausnro               | CP 6205.100  |
| Tuotekuvaus             | Järjestelmäkiskojen ja asennuslistojen asennukseen vaaka- ja pystysuunnassa. Comfort-Panel alkaen asennussyvyydestä 74 mm tai Optipanel alkaen asennussyvyydestä 100 mm, asennuskulman ansiosta LED-järjestelmävalot voi asentaa kiskojen kanssa ilman työkaluja tai kotelon mekaanista työstöä. |
| Materiaali              | teräslevy  |
| Pintakäsittely          | Sinkitty   |
| Toimitus                | Sis. kiinnitystarvikkeet   |
| Asennusmahdollisuudet   | Comfort-Panel alk. asennussyvyydestä 74 mm<br>Optipanel alk. asennussyvyydestä 100 mm<br>Kisko sisärakenteille, AX   |
| Asennusohje             | Asennus ilman porauksia mahdollista vain AX-sisäasennuskiskojen kanssa   |
| Pakkausyksikkö          | 4 kpl  |
| Nettopaino              | 0,36 kg  |
| Bruttopaino             | 0,4 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 1,4 kg CO2 eq (Cat B)  |

# ominaisuudet

|                    |   |
|--------------------|---|
| Ohje PCF-luokkaan  | Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse |
| Tullitariffinimike | 73182900  |
| ETIM 9             | EC002620  |
| ECLASS 8.0         | 27189261  |
| Tuotekuvaus        | Asennuskulma sisääsennukseen 4kpl   |