

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CP 6315.400**

**Ohjaukotelot kahvalistoilla**

Osavaltio: 13.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6315.400 - Ohjauskotelo kahvalistoilla

Ohjauskotelo moderneilla teräspeltikahvalistoilla, kannatinvarsiliitettä Ø 130 mm sopii kannatinvarsijärjestelmään CP 60/120/180, huoltopääsy joko edestä tai takaa, alumiininen etulevy helposti irrotettavissa, suojausluokka IP 55



## ominaisuudet

Tilausnro	CP 6315.400
Materiaali	Kotelo ja ovi: Teräslevy Kahvalistat ja peitelevy: Alumiini Etulevy: Alumiini Peitetulpat: Muovi
Pintakäsittely	Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus Kahvalista: Luonnonvärinen eloksointi Etulevy: Luonnonvärinen eloksointi
Väri	Kotelo ja ovi: RAL 7035 Kahvalista: Luonnonvärinen eloksointi Etulevy: Luonnonvärinen eloksointi Peitetulpat: Värisävy RAL 7024
Toimitus	Kotelo aukotuksella ja vahvistuksella kannatinliitettä varten, Ø 130 mm Etiosa maksimaalisella aukotuksella, peitetty helposti työstettävällä 3 mm alumiinisella etusivulla Kahvalistat ja peitetulpat sivulla Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä Kiinteä asennuskulma TS-järjestelmäreilyksellä
Mitat	Leveys: 500 mm Korkeus: 500 mm Syvyys: 210 mm

# ominaisuudet

Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 55
Rakenne	Huolto edestäpäin
Ohje	Kannatinliitännän ja oven käтisyiden voi vaihtaa kääntämällä koteloa Valinnaisesti: Pohjassa porausmallit kannatinjärjestelmän epäsymmetristä asennusta varten. Lukkojärjestelmät edestä avattaviin malleihin: Lukkopesät 41 mm, rakenne C, varmuuslukkopesät, muovikahvat ja T-kahvat, rakenne C
Pohjamateriaali	Alumiini
Ohje tilausnumerosta	sopiva asennuslevy 5050.438 ja kuljetuspussi 5050.507
Lukko	Lukituksen rakenne: Sirppimäinen sulkunokka Lukkojen määrä: 2 avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	13,374 kg
Bruttopaino	14,078 kg
Tullitariffinimike	94032080
ECLASS 8.0	27180505
Tuotekuvaus	CP Ohjauskotelo 500x500x210 +kahvalista

## Hyväksynät

Selitykset	Vaatumustenmukaisuusvakuutus Vaatumustenmukaisuusvakuutus UK
------------	---