


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6340.300 Compact-Panel

Osavaltio: 26.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6340.300 - Compact-Panel

Tyylikkääät ohjauskotelot alumiinista pursotusprofiilia. Ihanteellinen pienille ohjauspaneelleille.
Monipuolinen sisärakenne



ominaisuudet

Tilausnro	CP 6340.300
Rakenne	Kannatinvarsiliitännällä 90 x 71 mm CP 40:lle, teräs
Tuotekuvaus	Pieniä ohjausyksiköitä varten, jotka asennetaan etulevyyn. Etulevy kiinnitetään takakautta ja lukitaan sisäpuolelta ruuvikiinnikkeellä. Omat etulevyt (ainevahvuus 2-6 mm) ovat mahdollisia. Takaseinä saranoitu oikealta tai vasemmalta puolelta. Katto-osa aukotuksella ja vahvistuksella kannatinjärjestelmää CP 40 varten, teräs.
Materiaali	Katto-osa, pohjaosa: Painevalettu sinkki Takaseinä: Alumiini Sivuosat: Painevalettu alumiiniprofiili Ruuvien peitelevy: Muovi
Pintakäsittely	Katto-osa, pohjaosa, sivuosat: Pulverimaalattu Takaseinä: Luonnonvärinen eloksointi
Väri	RAL 7024
Toimitus	Katto-osa Pohjaosa Takaseinä Sivuosat Ruuvien peitelevy Sis. tiivisteiden ja ruuvikiinnikkeen

ominaisuudet

Mitat	Leveys: 315 mm Korkeus: 238 mm Syvyys: 87 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 65
Protection category NEMA	NEMA 12
Sopii etupaneelin leveydelle	252 mm
Sopii etupaneelin korkeudelle	200 mm
Rakenne	Huolto takaapäin
Pohjamateriaali	Alumiini
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	3,028 kg
Bruttopaino	4,12 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Tuotekuvaus	CP kotelo Compact-panel, 315x238x87 mm LxKxS, alumiinia, etupaneelille 252x200 mm LxK

Hyväksynät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
------------	---