


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5508.790

Verkko- ja palvelinkaapit TS IT

Osavaltio: 1.2.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5508.790 - Verkko- ja palvelinkaapit TS IT laiteovella, IP 55

TS IT, suljettu, suoraa kaappikohtaista ilmastointia varten. Ilman 19 tuuman sisärakennetta käytettävissä tyhjänä kaappina eri mitoissa ja suojausluokkaan IP55 saakka.

ominaisuudet

Tilausnro	DK 5508.790
Materiaali	Teräslevy Alumiini
Pintakäsittely	Kaappirunko: Pohjamaalattu Sisärakenteet: pohjamaalattu Ovet ja katto: pohjamaalattu, pulverimaalaus
General colour	RAL 7035
Väri	Kaapin runko ja levyosat: RAL 7035
Toimitus	Kaappirunko TS 8 ovilla ja kattolevyllä Alumiininen laiteovi edessä (180°) Teräslevyovi taakse, 180°-saranat Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille ja turvalukolle 3524 E Kattolevy, yksiosainen, umpinainen Kaukalopohja pohjalevyllä, moniosainen, umpinainen Rivitystiiviste ja tiivistesarja pohjalevyille (sis. toimitukseen) Liitántätarvikkeet potentiaalitasaukseen maadoituspisteellä (sis. toimitukseen) 12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen) 50 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen) IPPC-lava
Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 2.000 mm Syvyys: 1.000 mm
Design doors	Umpinainen, IP 55
Rakenne 19"-taso(t)	ilman 19":n sisärakennetta

ominaisuudet

Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 55 vain rivitystiivistyksen tai ruuvattujen sivuseinien yhteydessä
Ohje	Rivitettäessä oven avautumiskulmma on pienempi kuin 180° Kaapeissa, joiden korkeus ja syvyys on 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm sivuseinät on tilattava erikoistilauksena, ja ne toimitetaan kaappiin asennettuina
Pohjamateriaali	Alumiini
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	93
Bruttopaino	96
EAN	4028177703087
E-Number Sweden	E7239941
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Hyväksynnät

Hyväksynnät	UL + C-UL (listed)
Sertifikaatit	Pintakäsittely Kotelointiluokka
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus