



**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CP 6510.330**

**Kannatinprofiili, korkeussäädöllä**

Osavaltio: 1.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6510.330 - Kannatinprofiili, korkeussäädöllä kannatinjärjestelmälle CP 120

antaa paremman ergonomian

## ominaisuudet

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilausnro             | CP 6510.330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tuotekuvaus           | Säätöalue eripituisille käyttäjille lisää ergonomiaa, työskentelyyn istuen tai seisten, säädettävissä säätöruuvien avulla edestä kannattimesta tarpeen mukaan 800 mm asti. Pikakiinnitteinen muoviverhous mahdollistaa integroidun kaapeloinnin.                                                                                                    |
| Hyödyt                | Jousien tarkka säätö kotelon painon suhteen tapahtuu takana olevalla säätöruuvilla.<br>Täysin toimintavarma: varsi pitää asentonsa, vaikka jousi katkeaisi.<br>Asennetun kotelon kallistuskulma on sama joka korkeudessa.<br>Pistokkeelliset kaapelit, kuten DVI, VGA saadaan vietyä ongelmattomasti läpi.<br>Integroitu pysäytys kolmeen asentoon. |
| Väri                  | RAL 9006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Toimitus              | Sis. kiinnitystarvikkeet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pituus                | 1 090 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Asennusmahdollisuudet | Maks. poikkipinta kaapelien sisäänvientiin 18 x 39 mm<br>Syöttökaapelien enimmäismäärä 3x Ø 7 mm ja 2x Ø 8,5 mm                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ohje tilausnumerosta  | Painoalue varustetulle kotelolle ja pystysuoralle kannatinprofiilille.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mitat                 | Pituus: 1.090 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kuorma                | 15 kg...32 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pakkausyksikkö        | 1 kpl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nettopaino            | 18 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bruttopaino           | 19 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tullitariffinimike    | 73269098                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ECLASS 8.0            | 27189263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## ominaisuudet

---

Tuotekuvaus

CP Kannatinvarsi kork.säädettävä 15-32kg

## Hyväksynnät

---

Selitykset

Valmistajan vakuutus