


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5834.680

Yksittäiskaappi VX SE

Osavaltio: 11.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5834.680 - Yksittäiskaappi VX SE IP 66/NEMA 4

Teräslevystä valmistettu yksittäiskaappi vahvalla runkorakenteella, kaksi integroitua asennustasoa, irrotettava takaseinä ja ovi. Katto, seinät ja profiloitu runko muodostuvat yhdestä aihioista. Täysin yhteensopiva uuden VX25-rivitysjärjestelmän kanssa. Vähemmän työtä, koska sivuseiniä ei tarvitse asentaa. Korkea koteloituiluokitus IP 66/NEMA 4.



ominaisuudet

Tilausnro	SE 5834.680
Materiaali	Kotelo: teräslevy, 1,5 mm Ovi: Teräslevy, 2,0 mm Takaseinä: Teräslevy, 1,5 mm Pohja: Teräslevy, 1,5 mm Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm
Pintakäsittely	Kotelo, ovi ja takaseinä: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus Asennuslevy: Sinkitty Pohja: pohja- ja pulverimaalattu, pintamaali
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kotelo päältä ja sivuilta umpinainen Ovi/ovet Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle Asennuslevy Pohja, laippalevy(t) Takaseinä irrotettavissa ruuveilla Lukitus: 3 mm kaksoislehti 2 asennuskiskoa 18 x 39 mm

ominaisuudet

Mitat	Leveys: 800 mm Korkeus: 2.000 mm Syvyys: 600 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)	699 mm x 1.896 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 66
Kotelointiluokka NEMA	NEMA 4
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Type 2 Tyyppi 3 Type 3R Type 4 Tyyppi 12
IK-koodi	IK10
Ovien määrä	1
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	148 kg
Bruttopaino	152 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	579,1 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	VX SE Free-standing enclosure system, WHD: 800x2000x600 mm, Sheet steel, IP66 / NEMA 4, with mounting plate, single door at the front

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Sertifikaatit	Pintakäsittely Kotelointiluokka
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK PCF-declaration
