

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CP 6532.200**

**AE-pohjaiset ohjauskotelot,  
kahvalistoilla**

Osavaltio: 24.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6532.200 - AE-pohjaiset ohjauskotelot, kahvalistoilla

Teräslevykotelon kolminkertainen pintakäsittely takaa ihanteellisen ruostesuojauksen. Alumiininen etulevy helposti irrotettavissa työstämistä varten. Nopeampi ja turvallisempi huolto edestä tai takaa.

## ominaisuudet

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Tilausnro                             | CP 6532.200  |
| Materiaali                            | Kotelo ja ovi: Teräslevy<br>Kahvalistat ja peitelevy: Alumiini<br>Peitetulpat: Muovi   |
| Pintakäsittely                        | Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus<br>Kahvalistat ja peitelevy: pulverimaalattu   |
| Väri                                  | Kotelo ja ovi: RAL 7035<br>Kahvalistat ja peitetulpat: RAL 7030  |
| Toimitus                              | Kotelo aukotuksella ja vahvistuksella kannatinjärjestelmää CP-L varten, Ø 130 mm<br>Sivulla rei'itetyt asennusprofiilit<br>Etiosa maksimaalisella aukotuksella, peitetty helposti työstettävällä 3 mm alumiinisella etusivulla<br>Kahvalistat ja peitetulpat sivulla<br>Takana ovi, saranat oikealla<br>Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä |
| Mitat                                 | Leveys: 500 mm<br>Korkeus: 500 mm<br>Syvyys: 210 mm  |
| Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan | IP 55  |
| Ohje                                  | Kannatinliitännän ja oven käтisyuden voi vaihtaa kääntämällä koteloa   |
| Pohjamateriaali                       | Alumiini   |
| Pakkausyksikkö                        | 1 kpl  |
| Nettopaino                            | 13,786 kg  |

## ominaisuudet

---

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Bruttopaino        | 14,512 kg |
| Tullitariffinimike | 94032080  |
| ECLASS 8.0         | 27180505  |

---

## Hyväksynät

---

|            |    |
|------------|----|
| Hyväksynät | UL |
|------------|----|