

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6730.310

Osa-asennuslevyt, paikalleen ripestettävät

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6730.310 - Osa-asennuslevyt, paikalleen ripustettavat TP-, TS- ja VX SE-kaappeihin

Asennettavaksi pulpetin ylä- ja keskiosaan järjestelmäkiskoihin sisärakenteita varten.

ominaisuudet

| | |
|-----------------------|--|
| Tilausnro | TP 6730.310 |
| Tuotekuvaus | Helppo asennus esiasennetuilla kiinnitysruuveilla. |
| Materiaali | teräslevy |
| Pintakäsittely | Sinkitty |
| Toimitus | Sis. kiinnitystarvikkeet |
| Asennusmahdollisuudet | Pulpetin ylä- ja keskiosaan järjestelmäkiskoihin sisärakenteita varten Pulpetin alaosaan sivulle syvyysuuntaan kiinnitettyyn järjestelmäkiskoon tai asennuslistoihin Muissa kytkentäkaapeissa kiskoihin, joissa on 25 mm järjestelmärei'itys |
| Ohje | Rivitys sivuttaisella ruuvikiinnityksellä mahdollinen. Maksimiasennusleveys osa-asennuslevyille = pulpetin leveys miinus 100 mm Käytettäessä TP:tä tarvitaan myös TP-sisäasennuskiskot |
| Mitat | Leveys: 200 mm Korkeus: 437 mm |
| Sopii kotelotyypille | TP TS VX SE CX |
| Sopii: | Kaappityyppi: TP TS VX SE CX |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |

ominaisuudet

| | |
|-------------------------|---|
| Nettopaino | 2 kg |
| Bruttopaino | 2,04 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 7,8 kg CO2 eq (Cat B) |
| Ohje PCF-luokkaan | Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse |
| Tullitariffinimike | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000213 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |
| Tuotekuvaus | TP-osa-asennuslevyt, ripustettavissa, CX/VX SE, LxK: 200x437 mm |