

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7030.265 Ovet VX IT:lle

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7030.265 - Ovet VX IT:lle oven automaattiavaukseen (ADO)

VX IT -laite- ja teräslevyovet, joissa tuuletusluukut, automaattiseen avaukseen hälytystapauksessa



ominaisuudet

Tilausnro

VX 7030.265

Rakenne

Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Jousivaimennin luukkujen avaukseen
Magneetit luukkujen kiinnittämiseen
Luukut ovat auki virrattomassa tilassa
Laiteovi: 2 yksiruutuista turvalasia, tummennettu
yksiosainen, ilmanpoistoläpät
Kehys: painevalettu alumiiniprofiili

ominaisuudet

Hyödyt	CMC III -järjestelmän kauko-ohjaus mahdollista Korkea turvallisuus käyttämällä yksiruutuista sävytettyä turvalasia, Suuri vakaus tuuletusluukkujen ja ovikehysten yhdistelmällä Tuuletusluukut ulottuvat hätäpoistumistielle vain 200 mm verran Lukitusjärjestelmän mukautusta ei tarvita Ovien manuaalinen avaus ei vaikuta tuuletusluukkuihin Tuuletusluukkujen automaattinen avaaminen sähkökatkoksen yhteydessä
Tekniset tiedot	Tuuletusluukun asennus ulkopuolelle: 200 mm (avattuna) Mekaniikan asennus sisäpuolelle: 52,5 mm Saranointi: Oikealla (yksittäisovissa vaihdettavissa vasemmalle) Liitäntäkaapeli ovipuskurista alkaen: 2,5 m
Toimintotapa	Ohjaus tapahtuu CMC III Door Control Modul (DCM) -moduulin avulla Integroidut pystysuorat tuuletusluukut, avataan automaattisesti mekaanisesti hätätilanteessa ja jäähdytysjärjestelmän toimintahäiriön esiintyessä tai sammutuslaitteiston lauetessa Huoneen tilavuuden ja lämpötilan mukaan huoneen ilmaa käytetään hätäjäähdytykseen tai sammutuskaasu voi virrata suoraan IT-kaappeihin ADO-järjestelmän etu- ja takaovia on aina käytettävä
Materiaali	Kehys: painevalettu alumiiniprofiili Ikkuna: Yksiruutuista turvalasia, tummennettu
Toimitus	Laiteovi, jossa Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille turvalukolla 3524 E
DC	0,78 A
Mitat	Leveys: 800 mm Korkeus: 2.200 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 20 kun tuuletusaukot ovat suljettuina
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	45 kg
Bruttopaino	46 kg
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC000261

ominaisuudet

ECLASS 8.0

27180101

Tuotekuvaus

VX IT -alumiinilaiteovi ADO, LxK=800x2200 mm, 2x yksiruutuinen turvalasi