


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.430 CMC III anturit

Osavaltio: 27.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.430 - CMC III anturit

CMC III -vuotoanturi

ominaisuudet

| | |
|---------------------|---|
| Tilausnro | DK 7030.430 |
| Rakenne | Vuotoanturi |
| Tuotekuvaus | CMC III -antureilla voi valvoa fyysistä ympäristöä. Ne voidaan liittää CAN-Bus liitäntäkaapelilla RJ45 suoraan PU:hun. Lisäksi antureita voi käyttää peräkkäin väylänä. |
| Hyödyt | Nopea liitäntä ja automaattinen tunnistus Plug & Playn avulla Virransyöttö tapahtuu CAN Bus -liitännän kautta. |
| Käyttöalueet | Kaappien valvonta IT-, teollisuus- ja kiinteistötekniikassa. Kaappien, tilojen ja konttien valvonta IT-ympäristössä |
| Toimintotapa | Asetukset voidaan tehdä CMC III Processing Unitin tai IoT-rajapinnan avulla CMC III -vuotoanturissa on ulkoinen anturi, joka asennetaan pystysuoraan pohjaan nähden. Anturi tarkkailee kahden koskettimen avulla pohjaa sähköä johtavien nesteiden (vuodon) varalta |
| Materiaali | Muovi Etupuoli: sileä Runko: Pintamaali |
| Väri | Etupuoli: RAL 9005 Kotelo: RAL 7035 |
| Toimitus | Anturi Asennuslevy Sis. kiinnitystarvikkeet Ulkoinen anturi liitäntäkaapelilla |
| Liitäntä CAN-Busiin | Suora |
| Liitännät | 2 x RJ45 CAN-Bus Klemme |

ominaisuudet

| | |
|---|---|
| Osallistujien lukumäärä IoT-rajapintaa kohden (maks.) | 32 |
| Osallistujien lukumäärä PU compact (enint.) | 4 |
| Osallistujien lukumäärä PU (enint.) | 32 |
| Liitettävien laitteiden lukumäärä PDU (enint.) | 16 |
| Mittausmenetelmä | Johtavuusmittaus |
| Mitat | Leveys: 110 mm Korkeus: 30 mm Syvyys: 40 mm |
| Käyttölämpötila-alue | 5 °C...45 °C |
| Ilmankosteus (ei kondensoitumista) | 5...95 % |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 0,26 kg |
| Bruttopaino | 0,283 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 1,1 kg CO2 eq (Cat B) |
| Ohje PCF-luokkaan | Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse |
| Tullitariffinimike | 85319000 |
| ETIM 9 | EC002627 |
| ECLASS 8.0 | 27189253 |
| Tuotekuvaus | CMC III Vuotoanturi, WHD: 110x30x40 mm |

Hyväksynnät

| | |
|-------------|--------------------|
| Hyväksynnät | UL + C-UL (listed) |
|-------------|--------------------|

Hyväksynät

Selitykset

Valmistajan vakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus