

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6315.200

Ohjaukotelo kahvalistoilla

Osavaltio: 21.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6315.200 - Ohjauskotelo kahvalistoilla

Ohjauskotelo moderneilla teräspeltikahvalistoilla, kannatinvarsiliitintä Ø 130 mm sopii kannatinvarsijärjestelmään CP 60/120/180, huoltopääsy joko edestä tai takaa, alumiininen etulevy helposti irrotettavissa, suojausluokka IP 55



ominaisuudet

Tilausno	CP 6315.200
Materiaali	Kotelo ja ovi: Teräslevy Kahvalistat ja peitelevy: Alumiini Etulevy: Alumiini Peitetulpat: Muovi
Pintakäsittely	Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus Kahvalista: Luonnonvärinen eloksointi Etulevy: Luonnonvärinen eloksointi
Väri	Kotelo ja ovi: RAL 7035 Kahvalista: Luonnonvärinen eloksointi Etulevy: Luonnonvärinen eloksointi Peitetulpat: Värisävy RAL 7024
Toimitus	Kotelo aukotuksella ja vahvistuksella kannatinliitintää varten, Ø 130 mm Etiosa maksimaalisella aukotuksella, peitetty helposti työstettävällä 3 mm alumiinisella etusivulla Kahvalistat ja peitetulpat sivulla Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä Kiinteä asennuskulma TS-järjestelmäreijityksellä
Mitat	Leveys: 380 mm Korkeus: 300 mm Syvyys: 210 mm

ominaisuudet

Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 55
Rakenne	Huolto edestäpäin
Ohje	Kannatinliitännän ja oven käteistyden voi vaihtaa kääntämällä kotelo Valinnaisesti: Pohjassa porausmallit kannatinjärjestelmän epäsymmetristä asennusta varten. Lukkojärjestelmät edestä avattaviin malleihin: Lukkopesät 41 mm, rakenne C, varmuuslukkopesät, muovikahvat ja T-kahvat, rakenne C
Pohjamateriaali	Alumiini
Ohje tilausnumerosta	sopiva asennuslevy 5050.430 ja kuljetuspussi 5050.507
Lukko	Lukituksen rakenne: Sirppimäinen sulkunokka Lukkojen määrä: 1 avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	7,955 kg
Bruttopaino	8,374 kg
Tullitariffinimike	94032080
ECLASS 8.0	27180505
Tuotekuvaus	CP Ohjauskotelo 380x300x210 +kahvalista

Hyväksynät

Selitykset	Vaativuuden mukaisuusvakuutus Vaativuuden mukaisuusvakuutus UK
------------	---