


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6320.000

Ohjauskotelo kahvalistoilla

Osavaltio: 14.3.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6320.000 - Ohjauskotelo kahvalistoilla

Ohjauskotelo moderneilla teräspeltikahvalistoilla, kannatinvarsiliitettä Ø 130 mm sopii kannatinvarsijärjestelmään CP 60/120/180, huoltopääsy joko edestä tai takaa, alumiininen etulevy helposti irrotettavissa, suojausluokka IP 55



ominaisuudet

Tilausnro	CP 6320.000
Materiaali	Kotelo ja ovi: Teräslevy Kahvalistat ja peitelevy: Alumiini Etulevy: Alumiini Peitetulpat: Muovi
Pintakäsittely	Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus Kahvalista: Luonnonvärinen eloksointi Etulevy: Luonnonvärinen eloksointi
Väri	Kotelo ja ovi: RAL 7035 Kahvalista: Luonnonvärinen eloksointi Etulevy: Luonnonvärinen eloksointi Peitetulpat: Värisävy RAL 7024
Toimitus	Kotelo aukotuksella ja vahvistuksella kannatinliitettä varten, Ø 130 mm Etuosa maksimaalisella aukotuksella, peitetty helposti työstettävällä 3 mm alumiinisella etusivulla Kahvalistat ja peitetulpat sivulla Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä Kiinteä asennuskulma TS-järjestelmärei'ityksellä
Mitat	Leveys: 300 mm Korkeus: 200 mm Syvyys: 155 mm

ominaisuudet

Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 55
Rakenne	Huolto takaapäin
Ohje	Kannatinliitännän ja oven käтisyiden voi vaihtaa kääntämällä kotelo Valinnaisesti: Pohjassa porausmallit kannatinjärjestelmän epäsymmetristä asennusta varten. Lukkojärjestelmät takaa avattaviin malleihin: 27 mm:n lukkopesät, rakenne A, varmuuslukkopesät, muovikahvat ja T-kahvat, rakenne B
Pohjamateriaali	Alumiini
Lukko	Lukituksen rakenne: Salpalukko Lukkojen määrä: 1 avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	4,29 kg
Bruttopaino	4,38 kg
Tullitariffinimike	94032080
ECLASS 8.0	27180505
Tuotekuvaus	CP Ohjauskotelo 300x200x155 +kahvalista

Hyväksynnät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
------------	---