

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6700.600 Pulpetin alaosat

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6700.600 - Pulpetin alaosat

TP TopPult-alaosat, neljä leveyttä ja kaksi eri syvyyttä perustana jokaiselle TopPult-ratkaisulle. Yhdenmukaisen vaikutelman varmistaa AX-lukkokilpi, kaapelinohjauksen yksinkertaistamiseksi kaksiosaiset pohjalevyt sisältyvät jo toimitukseen.

ominaisuudet

| | |
|---------------------------------------|--|
| Tilausnro | TP 6700.600 |
| Materiaali | Kotelo: teräslevy, 1,5 mm Ovi ja pulpetin kansi: Teräslevy 2,0 mm, yhtenäinen PU-vaahdotiiviste Asennuslevy: Teräslevy |
| Pintakäsittely | Kotelo, kansi ja ovi: pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus Asennuslevy: Sinkitty |
| Väri | RAL 7035 |
| Toimitus | Ylhäältä avoin kotelo Ovi tai kaksoisovi tankolukolla (syvyys 400 mm edessä, syvyys 500 mm edessä ja takana) Asennuslevy Pohjalevyt |
| Asennuslevyn mitat (L x K) | 499 mm x 625 mm |
| Ovien määrä | 1 |
| Mitat | Leveys: 600 mm Korkeus: 675 mm Syvyys: 400 mm |
| Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan | IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| Ohje | VX-jalustajärjestelmän asennusapuna, uusi malli, voidaan käyttää liukuelementtiä VX 5051.172 |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 34,5 kg |
| Bruttopaino | 35 kg |

ominaisuudet

| | |
|--------------------|--|
| Tullitariffinimike | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000784 |
| ETIM 8 | EC000784 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |
| Tuotekuvaus | TP TopConsole system, pedestal, WHD: 600x675x400 mm, Sheet steel |

Hyväksynät

| | |
|------------|---|
| Hyväksynät | UL + C-UL (listed) |
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK |
