

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TE 7000.410

## Verkkokaapit TE 7000

Osavaltio: 21.5.2024 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](https://www.rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TE 7000.410 - Verkkokaapit TE 7000

TE 7000 -verkkokaappi, valmius yksilöllisille sisärakenteille.

## ominaisuudet

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilausnro                         | TE 7000.410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hyödyt                            | Ei erillistä runkoa<br>Optimaalinen käsiteltävyys<br>Helppo kuljettaa purettavuuden ansiosta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Materiaali                        | Teräslevy<br>Laiteovi: Yksiruutuinen turvalasi, 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pintakäsittely                    | Asennuskehys: pohjamaalattu<br>Levyosat: pulverimaalattu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Väri                              | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Toimitus                          | Itsekantava 482,6 mm:n (19":n) asennuskehys, edessä ja takana, säädettävissä syvyysuunnassa<br>Laiteovi etupuolella, sis. 130°:n saranat, kahvan ja turvalukon 3524 E<br>Teräslevyovi takana, sis. 130° saranat, turvalukko 3524 E<br>Sivuseinät, lukittavat, sis. turvalukon 3524 E<br>Avonainen pohjakehikko (voidaan varustaa moduulilevyillä)<br>Dachblech, inkl. harjaslaipan kaapeliläpivientiin ja peitetyn aukotuksen tuulettimen (lisävaruste) asennukseen.<br>Säätöjalat, M10 (sis. toimitukseen)<br>Korotuspalat, 20 mm, kattolevyn korotukseen (sis. toimitukseen) |
| Mitat                             | Leveys: 600 mm<br>Korkeus: 600 mm<br>Syvyys: 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Korkeusyksiköt                    | 11 U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tasojen etäisyys (toimitettaessa) | 495 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pohjamateriaali                   | Teräslevy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pakkausyksikkö                    | 1 kpl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Paino/VE                          | 49,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| EAN                               | 4028177460546                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# ominaisuudet

|            |          |
|------------|----------|
| ETIM 7.0   | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |