

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7296.000

Toinen kiinnitystaso

Osavaltio: 21.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7296.000 - Toinen kiinnitystaso Data Rackille

482,6 mm (19")-verkkokomponenttien asennukseen tai laitehyllyjen, liukukiskojen ja teleskooppikiskojen kiinnitykseen.



ominaisuudet

| | |
|-------------------------|---|
| Tilausno | DK 7296.000 |
| Tuotekuvaus | 482,6 mm:n (19") verkkokomponenttien asennukseen tai laitehyllyjen ja liukukiskojen kiinnitykseen. Etupuolella 482,6 mm:n (19") profiilirei'itys, reikäväli keskeltä keskelle 465 mm, takana 470 mm, sopii kytkentäpaneelien ja kaapelinohjauskiskojen kiinnitykseen. Toinen kiinnitystaso voidaan sijoittaa 50 mm:n rasteriin. Pienin tasoetäisyys 150 mm, suurin tasoetäisyys 350 mm. |
| Materiaali | Teräslevy, 2 mm |
| Pintakäsittely | Maalattu |
| Väri | Profiilikehykset: RAL 7035 Peitelevy: RAL 5018 |
| Toimitus | Vääntöjäykkä profiilirunko 482,6 mm (19")-rei'ityksellä Asennustarvikkeet |
| Asennusmitat | Installation depth for components: 482,6 mm Asennusleveys komponenteille: 19" |
| Korkeusyksiköt | 31 U |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 11,101 kg |
| Bruttopaino | 11,685 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 44,5 kg CO2 eq (Cat B) |

ominaisuudet

| | |
|--------------------|---|
| Ohje PCF-luokkaan | Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse |
| Tullitariffinimike | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Tuotekuvaus | DK Toinen kiinnityskulmapari, 31 U, 482,6 mm (19"), Data Rackille. |