


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7320.530 CMC III anturit

Osavaltio: 11.3.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7320.530 - CMC III anturit

Eri parametrien valvontaan kaapeissa tai huoneissa.

ominaisuudet

Tilausnro	DK 7320.530
Rakenne	Ovianturi
Tuotekuvaus	CMC III -antureilla voi valvoa fyysistä ympäristöä. Ne voidaan liittää CAN-Bus liitäntäkaapelilla RJ45 suoraan PU:hun. Lisäksi antureita voi käyttää peräkkäin väylänä.
Hyödyt	Nopea liitäntä ja automaattinen tunnistus Plug & Playn avulla Virransyöttö tapahtuu CAN Bus -liitännän kautta.
Käyttöalueet	Kaappien valvonta IT-, teollisuus- ja kiinteistötekniikassa. Kaappien, tilojen ja konttien valvonta IT-ympäristössä
Toimintotapa	Asetukset voidaan tehdä CMC III Processing Unitin tai IoT-rajapinnan avulla CMC-TC-anturi asennetaan kaapin runkoon. Oveen kiinnitetään magneettinen vastakappale. Anturi tunnistaa, onko magneettinen vastakappale anturissa ja ovi kiinni. Punainen LED-valo näyttää, kun magneettia ei tunnisteta ja ovi on auki.
Materiaali	Muovi Etupuoli: sileä Runko: Pintamaali
Väri	Runko: läpinäkyvä
Toimitus	Anturi Asennuslevy Sis. kiinnitystarvikkeet Liitäntäkaapeli pistokkeella Siltauspistoke Kiinnityskulma Sis. kiinnitystarvikkeet
Liitäntä CAN-Busiin	Epäsuorasti CMC III CAN Bus -liitäntöjen kautta

ominaisuudet

Liitännät	RJ12
Osallistujien lukumäärä PU compact (enint.)	4
Osallistujien lukumäärä PU (enint.)	32
Number subscribers per PDU note	Käyttäjämäärä kasvaa, ja riviin voidaan kytkeä enintään 5 anturia. Riviin kytketyt anturit antavat kuitenkin vain yhden signaalin.
Ohje	Anturi liitetään CMC III CAN-Bus -anturin kautta CMC III:een. CMC III CAN-Bus -anturiin voi liittää jopa viisi CMC-TC -ovianturia riviin.
Mittausmenetelmä	Kielikosketin, magneetti
Mitat	Leveys: 78 mm Korkeus: 20 mm Syvyys: 18 mm
Käyttölämpötila-alue	5 °C...45 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)	5...95 %
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	0,4 kg
Bruttopaino	0,491 kg
Tullitariffinimike	85319000
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Tuotekuvaus	CMC III -kulunvalvonta-anturi, liitettäväksi CMC III Processing Unitiin, CAN-väyläanturin kautta, liitännät: RJ12, LxKxS: 78x20x18 mm

Hyväksynät

Selitykset	Valmistajan vakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus
------------	--