

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7320.560 CMC III anturit

Osavaltio: 4.3.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7320.560 - CMC III anturit

Eri parametrien valvontaan kaapeissa tai huoneissa.

ominaisuudet

Tilausnro	DK 7320.560
Rakenne	Savunilmaisin
Tuotekuvaus	CMC III -antureilla voi valvoa fyysistä ympäristöä. Ne voidaan liittää CAN-Bus liitäntäkaapelilla RJ45 suoraan PU:hun. Lisäksi antureita voi käyttää peräkkäin väylänä.
Hyödyt	Nopea liitäntä ja automaattinen tunnistus Plug & Playn avulla Virransyöttö tapahtuu CAN Bus -liitännän kautta.
Käyttöalueet	Kaappien valvonta IT-, teollisuus- ja kiinteistötekniikassa. Kaappien, tilojen ja konttien valvonta IT-ympäristössä
Toimintotapa	Säädöt voidaan tehdä CMC III Processing Unitin avulla. CMC-TC-anturi asennetaan kaapin yläosaan. Anturi valvoo kaapin ilmaa savuhiukkasten varalta.
Materiaali	Muovi Etupuoli: sileä Runko: Pintamaali
Väri	Kotelo: valkoinen
Toimitus	Anturi Asennuslevy Sis. kiinnitystarvikkeet Liitäntäkaapeli pistokkeella Kiinnityskulma Sis. kiinnitystarvikkeet
Liitäntä CAN-Busiin	Epäsuorasti CMC III CAN Bus -liitäntöjen kautta
Liitännät	RJ12
Osallistujien lukumäärä PU compact (enint.)	4
Osallistujien lukumäärä PU (enint.)	32

ominaisuudet

Ohje	Anturi liitetään CMC III CAN-Bus -anturin kautta CMC III:een.
Mittausmenetelmä	Silikoni-PIN-fotodiodi/GaAs-infrapuna-LED
Mitat	Korkeus: 50 mm
Käyttölämpötila-alue	5 °C...45 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)	5...95 %
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,5 kg
Bruttopaino	0,575 kg
Tullitariffinimike	85311095
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

Hyväksynnät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus
------------	------------------------------