

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.501 Oven ohjausmoduuli

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.501 - Oven ohjausmoduuli

Ohjausyksikkö ADO:n VX IT -laiteovien automaattiseen avaamiseen, integroidut tuuletuslaipiot..

ominaisuudet

Tilausnro	DK 7030.501
Tuotekuvaus	ADO:lle tarkoitettu ohjausyksikkö laiteovien VX IT automaattiseen avaamiseen, integroiduilla luukuilla Tarkoitettu kaappiin, jossa on etu- ja takaovi. Sopii CAN-Bus-väylällä varustettuun CMC III -järjestelmään.
Tekniset tiedot	Maksimimäärä PU: 16 Maksimimäärä PU Compact: 4 1 Nimellisjännite: 24 V (DC) 7030.060 ovikontrollimoduulille ja ADO:n VX IT -laiteoville, redundantti 2:lle nimellisjännitteelle 2 Nimellisjännite: 24 V (DC) 7030.060 CMC III Door Control -moduulille ja ADO,n VX IT -laiteoville 1 x lämpötila-anturin tulo 3 digitaalituloa: Hälytys/etuoven laipiot/takaoven laipiot 1 tulo luentalaitteelle: Numerokoodilukko/transponderilukija tuuletuslaipioiden toiminnan testaamiseen paikan päällä 2 lähtöä ADO:n VX IT -laiteoville integroiduilla tuuletuslaipioilla, ovesa integroitu magneettijärjestelmä vaimentimilla 2 x CAN-Bus CMC III: RJ45 CAN-Bus-kaapelille
Materiaali	Muovi
Väri	Etupuoli: RAL 9005 Kotelo: RAL 7035
Toimitus	Perusjärjestelmä Lämpötila-anturi ja liitäntäkaapeli (kuuluu toimitukseen) Sisältää kiinnitysmateriaalin pinnoille asentamista varten
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,4 kg
Bruttopaino	0,66 kg
Tullitariffinimike	90330090
ETIM 9	EC001770

ominaisuudet

ECLASS 8.0	27390190
------------	----------

Tuotekuvaus	DK CMC III -ovenohjausmoduuli DCM, ovien automaattisen avausjärjestelmän ohjausyksikkö, enintään 2 ovisarjan ja 2 ovisarjan jatkeen ohjaus LCP:lle, LxKxS: 138x40x132 mm
-------------	--

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
------------	--------------------

Selitykset	Valmistajan vakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus
------------	--