

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7044.110

Täydellinen CAT 6 -järjestelmä

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7044.110 - Täydellinen CAT 6 -järjestelmä Network Cable Organizeriin

Täydellinen Network Cable Organizer -järjestelmä mullistaa kaikkien verkkokaappien kaapeloinnin 800 mm:n syvyydestä alkaen. Ylimääräinen kaapeli, oli sen tyyppi sitten CAT 6 tai LWL, vedetään takaisin jousivedon avulla.



ominaisuudet

Tilausno	DK 7044.110
Tuotekuvaus	Modernit verkkoinfrastruktuurit ovat riippuvaisia kaapeloinnin korkeasta suorituskyvystä ja mahdollisimman laajasta joustavuudesta. Tärkeä tekijä tämän saavuttamisessa on Network Cable Organizer (NCO). Vahva 1 U:n asennusrunko on valmiiksi varusteltu 24 kaapelikasetilla ja muuttaa vallankumouksellisella tavalla klassisen kaapelointirakenteen 8 kertaa nopeamman asennuksen ansiosta.
Hyödyt	Vähemmän kaapelikaaosta - eikä ilman kierto esty verkkokatkaisimien alueella Aina oikea pituus: Ylimääräinen kaapeli, oli sen tyyppi sitten CAT 6 tai LWL, vedetään takaisin jousivedon avulla Jokainen kaapeli on testattu sataprosenttisesti ja sen mukana toimitetaan vastaava mittausluettelo Pääsy etuoven puolelta – soveltuu myös jälkiasennettavaksi 800 mm syvyydestä alkaen
Tekniset tiedot	CAT 6 -kaapeli STP 2 x RJ 45 -pistoketta / kaapeli Suojattu RJ 45 -pistoke, jossa kullatut navat Käytettävissä olevan kaapelin pituus kasettia kohti: 1,6 m ISO/IEC 11801:2002, AWG 36, 100 % kupari, 250 MHz

ominaisuudet

Käyttöalueet	Voi asentaa kaikkiin verkkotelineisiin 800 mm:n syvyydestä alkaen
Toimintotapa	Kiinnitys 19":n etu- ja takakiskoon
Materiaali	Asennuskehys: Teräslevy Kasetit: Ruostumaton teräs, muovi (POM)
Väri	Asennuskehys: RAL 9005 Kaapeli: musta
Toimitus	Täydellinen CAT 6 -järjestelmä 24 CAT 6 -kasettia Asennussarja Sis. kiinnitystarvikkeet
Number cassettes max	24
Number cassettes preassembled	24
Mitat	Leveys: 450 mm Korkeus: 44 mm Syvyys: 600 mm
Käyttölämpötila-alue	10 °C...45 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)	95 %
Suhteellinen ilmankosteus (ei kondensoitumista)	10 %
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	11,5 kg
Bruttopaino	12 kg
Tullitariffinimike	73269098
ECLASS 8.0	27189265
Tuotekuvaus	DK Network Cable Organizer (NCO), Complete CAT 6 system for reliable patching, Pre-configured cassettes: 24, CAT 6 cable colour: black, CAT 6 cable type: STP, 2 x RJ 45 connector each cable