

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7185.035**

**Laitehylly runkokiinnitykseen**

Osavaltio: 29.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7185.035 - Laitehylly runkokiinnitykseen kaapin leveydelle 600 mm, 800 mm

Asennettavaksi kaappiin ilman 482,6 mm:n (19") rakenteita.

## ominaisuudet

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Tilausnro             | DK 7185.035   |
| Rakenne               | rei'itetty  |
| Tuotekuvaus           | Runkokiinnitykseen, asennettavaksi kaappiin ilman 482,6 mm:n (19 tuuman) rakenteita.  |
| Hyödyt                | Kiinnityspultit tai kiinnityskiskot voidaan asentaa kaapin syvyyssuunnassa 25 mm rasterijaolla.<br>Asennusporaukset kahvoja varten valmiina.  |
| Käyttöalueet          | Asennettavaksi kaappiin ilman 482,6 mm (19") rakenteita.  |
| Materiaali            | teräslevy   |
| Pintakäsittely        | Maalattu  |
| Väri                  | RAL 7035  |
| Toimitus              | Laitehylly, rei'itetty<br>4 kiinnitysruuvia   |
| Asennusmahdollisuudet | Kiinteä asennus: laitehylly, 50 kg kiinnitysruuveilla asennusalustaan<br>Kiinteä asennus: laitehylly, 100 kg kiinnityskiskoilla asennusalustaan<br>Muuttuva syvyys: laitehylly ja teleskooppikiskot asennusalustaan |
| Kuormitettavuus       | 50 kg lattiakuormitus   |
| Asennusohje           | Sisemmälle asennustasolle tarvitaan myös kaksi järjestelmäkiskoa  |
| Ohje                  | Laitehyllyn maksimisyvyys = kaapin syvyys – 100 mm  |
| Mitat                 | Leveys: 671 mm<br>Korkeus: 29 mm<br>Syvyys: 500 mm  |

# ominaisuudet

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Sopii:                  | Kaappityyppi: VX<br>VX IT<br>TS IT<br>Leveys: 800 mm  |
| Pakkausyksikkö          | 1 kpl   |
| Nettopaino              | 3,944 kg  |
| Bruttopaino             | 4,3 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 15,8 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Ohje PCF-luokkaan       | Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse |
| Tullitariffinimike      | 94039910  |
| ETIM 9                  | EC002620  |
| ECLASS 8.0              | 27189261  |
| Tuotekuvaus             | Laitehylly, LxKxS: 671x29x500 mm, 50 kg, runkokiinnitys, S: 800 mm, RAL 7035.                               |