

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7320.700

# Kahvat, sähkömagneettiset

Osavaltio: 17.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7320.700 - Kahvat, sähkömagneettiset CMC III:lle ja IoT-rajapinnalle

Kahvat, integroitavissa eri kaappijärjestelmiin.

## ominaisuudet

Tilausnro	DK 7320.700
Rakenne	Ergoform-S-kahva
Tuotekuvaus	Ohjaukseen ja valvontaan keskitetyn CMC III -ohjausyksikön ja IoT-rajapinnan avulla.
Hyödyt	Itsenäinen kulunvalvonta ja kahvan vapauttaminen numerokoodilla ja transponderikortilla Käyttöoikeuksien ja etäavauksen hallinnointi verkon kautta Integroitu verkkoliittymä ja yhteys keskitettyyn hallintajärjestelmään ohjausyksikön kautta Kaikkien oven avauksien merkintä pöytäkirjaan aikaleiman kanssa
Käyttöalueet	Keskitetty kulunvalvonta verkon kautta ilman avainta tai lukitusjärjestelmää Yksittäiset verkkokaapit ja herkät IT-järjestelmät Laskentakeskukset, joilla on korkeammat turvallisuusvaatimukset tai Colocation-Hosting-sovellukset
Väri	RAL 7035
Toimitus	Liitäntäkaapeli (3 m) RJ 12 -pistokkeella
Lukkotyyppi	Sähkömagneettinen
Nimellisvirta maks.	0,1 A
Osallistujien lukumäärä IoT-rajapintaa kohden (maks.)	16
Osallistujien lukumäärä PU compact (enint.)	2
Osallistujien lukumäärä PU (enint.)	16
Number subscribers per PDU note	Maks. 5 kpl virransyötön tapahtuessa PoE:n kautta.

# ominaisuudet

Käyttölämpötila-alue	5 °C...40 °C
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,76 kg
Bruttopaino	0,76 kg
Tullitariffinimike	83024110
ETIM 9	EC000327
ECLASS 8.0	27409217
Tuotekuvaus	DK CMC III handle, electromagnetic, Ergoform-S handle with master key function for TE, access control via CMC III Processing Unit, with position sensor for monitoring the manual handle, RAL 7035