

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7641.000

## Seinäkotelo AE

Osavaltio: 7.8.2026 (Lähde: [www.rittal.com/fi-fi](http://www.rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7641.000 - Seinäkotelo AE 19":n profiilikiskoilla, syvyyssäätö

Seinäkotelo pieniin verkkosovelluksiin, kiinteällä 19"-kiinnitystasolla ja laippalevyllä, jossa pohjassa harjaslista kaapelin läpivientiin. Kotelointiluokka IP 55.

## ominaisuudet

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilausnro                     | DK 7641.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tuotekuvaus                   | Seinäkaappi pieniin verkkosovelluksiin, korkea kotelointiluokka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Materiaali                    | Kotelo: teräslevy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pintakäsittely                | Kotelo: pulverimaalattu<br>Profiilikiskot: sinkitty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Väri                          | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Toimitus                      | Kotelo saranoidulla ovella<br>Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle<br>Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä<br>Laippalevy harjaslaipalla kaapelien sisäänvientiin kotelon pohjassa<br>Profiilikiskot, 482,6 mm (19"), portaattomasti säädettävissä syvyyssuunnassa<br>C-profiilikiskot kaapelien vedonpoistoon takaseinässä<br>Metallikulma maadoituskiskon tai tuumaisen pistorasialistan valinnaiseen asennukseen |
| Korkeusyksiköt                | 8 U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mitat                         | Leveys: 600 mm<br>Korkeus: 380 mm<br>Syvyys: 350 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Asennussyvyys                 | 310 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Asennuskorkeus komponenteille | 8 U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Oven saranoinnin sijainti     | oikealla, vaihdettavissa vasemmalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lukkojen määrä                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pohjamateriaali               | Teräslevy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## ominaisuudet

|                                        |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan | IP 66:een asti (kuten valittu laippalevy) |
| Laippa                                 | Koko: 5<br>Määrä: 1                       |
| Pakkausyksikkö                         | 1 kpl                                     |
| Nettopaino                             | 17,23 kg                                  |
| Bruttopaino                            | 18,137 kg                                 |
| Tullitariffinimike                     | 94032080                                  |
| ECLASS 8.0                             | 27180208                                  |
| Tuotekuvaus                            | 19"-seinäkotelo 600x380x350               |

## Hyväksynnät

|             |            |
|-------------|------------|
| Hyväksynnät | TÜV<br>VDE |
|-------------|------------|