


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7643.000 Seinäkotelo AE

Osavaltio: 15.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7643.000 - Seinäkotelo AE 19":n profiilikiskoilla, syvyysäättö

Seinäkotelo pieniin verkkosovelluksiin, kiinteällä 19"-kiinnitystasolla ja laippalevyllä, jossa pohjassa harjaslista kaapelin läpivientiin. Kotelointiluokka IP 55.

## ominaisuudet

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Tilausnro                     | DK 7643.000   |
| Tuotekuvaus                   | Seinäkaappi pieniin verkkosovelluksiin, korkea kotelointiluokka.  |
| Materiaali                    | Kotelo: teräslevy   |
| Pintakäsittely                | Kotelo: pulverimaalattu<br>Profiilikiskot: sinkitty   |
| Väri                          | RAL 7035  |
| Toimitus                      | Kotelo saranoidulla ovella<br>Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle<br>Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä<br>Laippalevy harjaslaipalla kaapelien sisäänvientiin kotelon pohjassa<br>Profiilikiskot, 482,6 mm (19"), portaattomasti säädettävissä syvyysuunnassa<br>C-profiilikiskot kaapelien vedonpoistoon takaseinässä<br>Metallikulma maadoituskiskon tai tuumaisen pistorasialistan valinnaiseen asennukseen |
| Korkeusyksiköt                | 13 U  |
| Mitat                         | Leveys: 600 mm<br>Korkeus: 600 mm<br>Syvyys: 350 mm   |
| Asennussyvyys                 | 310 mm  |
| Asennuskorkeus komponenteille | 13 U  |
| Oven saranoinnin sijainti     | oikealla, vaihdettavissa vasemmalle   |
| Lukkojen määrä                | 2   |
| Pohjamateriaali               | Teräslevy   |

## ominaisuudet

---

|  |   |
|--|---|
| Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan | IP 66:een asti (kuten valittu laippalevy) |
| Laippa                                 | Koko: 5<br>Määrä: 1                       |
| Pakkausyksikkö                         | 1 kpl                                     |
| Nettopaino                             | 23,399 kg                                 |
| Bruttopaino                            | 25 kg                                     |
| Tullitariffinimike                     | 94032080                                  |
| ECLASS 8.0                             | 27180208                                  |
| Tuotekuvaus                            | 19"-seinäkotelo 600x600x350               |

## Hyväksynät

---

|            |            |
|------------|------------|
| Hyväksynät | TÜV<br>VDE |
|------------|------------|