

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 7993.176

Kompakt kytkentäkaappi AX

Osavaltio: 13.12.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 7993.176 - Kompakti kytkentäkaappi AX BMW AG - konsernin standardi

Koskee kaikkia BMW AG komponentti- ja autotehtaita. Pöytäkaappi 24 V tai 400 V jakelijalla, mitat 800 x 900 x 400 mm, plus 200 mm jalusta, autokorituotantoon.

ominaisuudet

Tilausnro	AX 7993.176
Tuotekuvaus	Koskee kaikkia BMW AG komponentti- ja autotehtaita. Pöytäkaappi 24 V tai 400 V jakelijalla, mitat 800 x 900 x 400 mm, plus 200 mm jalusta, autokorituotantoon.
Materiaali	Teräslevy
Väri	Kotelo: RAL 7035 Jalusta: RAL 9005
Toimitus	Katto neljällä kiinnitysrei'ällä kannatinjärjestelmää varten, peitettynä tiivistystulpilla, tuettu sisäpuolelta vahvistuslevyillä ja neljällä niittimutterilla M6 kattolevyn reiän alapuolelta Ovi asennetulla Komfort-kahvalla 2435.100 ml. kaksoislehtinen lukkopesä 2466.000 Pohja, jossa aukotus kaapelin sisäänviennille, peitetty jaetulla pohjalevyllä ja harjaslaipoilla 200 mm korkea jalusta 2820,082, sisältää neljä kulmakappaletta, kaksi päällekkäin asennettua 100 mm korkeaa peitelevyä eteen ja yhden 200 mm korkean peitelevy taakse Oikealle ja vasemmalle asennetaan kummallekin puolelle 200 mm korkea jalustan peitelevy 2820.420 Ovi on yhdistetty kotelon alempaan maadoituspisteeseen maadoituspunoksen 2412.316 avulla Katon vahvike on yhdistetty kotelon ylempään maadoituspisteeseen maadoituspunoksella 2412.316 Toinen maadoituspunos 2412.316 on katon vahvikkeen maadoituspisteestä asennettu taaksepäin asennuslevyyn Asennuslevy: Sinkitty
Käyttöalueet	400 V:n jakelija

ominaisuudet

Mitat	Leveys: 800 mm Korkeus: 900 mm Syvyys: 400 mm
Korkeus, sis. jalusta	1 100 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	63
Bruttopaino	65.2