

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8115.245

Sivuseinä, ruuvikiinnitys, teräslevy

Osavaltio: 8.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8115.245 - Sivuseinä, ruuvikiinnitys, teräslevy VX-kaappeihin

Sivuseinät, ruuvikiinnitys, teräslevyä, VX:lle

ominaisuudet

| | |
|---------------------------------------|---|
| Tilausno | VX 8115.245 |
| Hyödyt | Nopea asennus kiinni painettavien sivuseinän pidikkeiden avulla Varustettu kiinnikkeillä, jotka muodostavat automaattisen potentiaalintasauksen ja korkean EMC-suojauksen Helppo sijoittaminen korkeus- ja syvyysuunnassa rungossa olevien merkintöjen avulla Asennukseen riittää yksi henkilö Maadoituspultti suurella, maalaamattomalla kosketuspinnalla tarjoaa optimaalisen kontaktin |
| Materiaali | Teräslevy, 1,5 mm |
| Pintakäsittely | Pohjamaalattu, ulkopuoli pulverimaalattu |
| Väri | RAL 7035 |
| Toimitus | Sis. kiinnitystarvikkeet |
| Sopii: | Kaappityyppi: VX Korkeus: = 1.200 mm Syvyys: = 500 mm |
| Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan | IP 55 |
| Type rating UL 50E:n mukaan | Type 1 Tyyppi 12 |
| Pohjamateriaali | Teräslevy |
| Pakkausyksikkö | 2 kpl |
| Nettopaino | 14,54 kg |
| Bruttopaino | 14,8 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 46,08 kg CO2 eq (Cat B) |

ominaisuudet

| | |
|--------------------|---|
| Ohje PCF-luokkaan | Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse |
| Tullitariffinimike | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002524 |
| ECLASS 8.0 | 27182101 |
| Tuotekuvaus | VX sivuseinäpari, ruuvikiinnitteinen, 1200x500 mm KxS, teräslevy RAL7035 |

Hyväksynät

| | |
|------------|--------------------|
| Hyväksynät | UL + C-UL (listed) |
| Selitykset | PCF-declaration |