

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7857.009 UPS-järjestelmät

Osavaltio: 25.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7857.009 - UPS-järjestelmät

ABB UPS virransyötön älykkääseen valvontaan IT-infrastruktuurissa.

## ominaisuudet

Tilausnro	DK 7857.009
Rakenne	Täytepohjan moduulirakenne online-verkkomuunnin UPS luokassa VFI-SS-111
Tuotekuvaus	ABB:n UPS-järjestelmät ovat ihanteellisella tavalla integroitavissa mekaanisesti ja sähköisesti RiMatrix IT -infrastruktuurirakennussarjoihin. Ne ovat olennaisia komponentteja laskentakeskuksen yleisessä virransyöttöketjussa. Ne suojaavat luotettavasti verkkohäiriöiltä ja -katkoilta.
Hyödyt	Helppo suunnittelu määriteltyjen vakiopakettien ansiosta. Säästää sähköä. Huoltovapaa ja pitkäikäinen Laajennettavissa. Verkkoyhteys Rittal DCIM RiZone -ohjelmistossa Plug & Play -toiminnolla ennalta määriteltyyn ajuriin
Toimintotapa	Hajautettu rinnakkaisarkkitehtuuri ja riippumattomat, yksittäisille moduuleille kohdistetut ohjaimet ja paristolinjat (valinnainen).
Toimitus	Perusmoduuli ja UPS-moduuli(t) asennetaan erittelyjen mukaisesti Kalustettu UPS-tehomoduuleilla (kokoonpanon mukaisesti)
Vaihtoehdot	Ulkoinen akkupaketti ja vakioautonomia-ajat (laajennukset mahdollisia)
UPS power range	ABB DPA TS 8 200 kW:iin saakka ABB UPScale TS 8 120 kW:iin saakka
Efficiency (output) from 50% load	95 %
UPS connection	3-vaiheinen verkkoyhteys
Ohje	Riippuen valitusta tyylistä, ilman paristoja
Valvonta	SNMP-verkkokortti ja valinnainen Server-Shutdown-toiminto
Pakkausyksikkö	1 kpl

# ominaisuudet

Tullitariffinimike	85044095
ETIM 9	EC000382
ECLASS 8.0	27040690
Tuotekuvaus	ABB:n 3-vaiheiset UPS-järjestelmät, joiden hyötysuhde on jopa 96 %, kaksoiskonversiotilassa, valittavissa teholuokissa 10–200 kW räkkiä kohden.