

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8245.500

Rivitysjärjestelmät TS 8

Osavaltio: 21.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8245.500 - Rivitysjärjestelmät TS 8

Teräslevystä tehdyn TS 8 -rivitysjärjestelmän profiili on symmetrinen niin leveyden kuin syvyydenkin osalta. Tämän ansiosta tilaa säästyy ja sisärakenne on yksinkertaisempi. Tämä takaa myös rivitettävyyden joka puolelta. Lisäksi kaikkien paneelien integroitu, automaattinen potentiaalintasaus ja kolminkertainen pintakäsittely takaavat ihanteellisen turvallisuuden.



ominaisuudet

| | |
|----------------|---|
| Tilausno | TS 8245.500 |
| Materiaali | Kaappirunko: Teräslevy, 1,5 mm Katto: Teräslevy, 1,5 mm Ovi: Teräslevy, 2,0 mm Takaseinä: Teräslevy, 1,5 mm Pohjalevyt: Teräslevy, 1,5 mm Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm |
| Pintakäsittely | Kaappirunko: Pohjamaalattu Ovi, katto ja takaseinä: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus Asennuslevy ja pohjalevyt: Sinkitty |
| Väri | RAL 7035 |

ominaisuudet

| | |
|---------------------------------------|---|
| Toimitus | Kaapin runko Ovi/ovet Oven saranat yksiovisissa kaapeissa oikealla, vaihdettavissa vasemmalle Kattolevy Takaseinä 4 nostosilmukkaa Lukitus: 3 mm kaksoislehti Pohjalevyt Asennuslevy 2 TS-asennuskiskoa 18 x 38 mm |
| Mitat | Leveys: 1.200 mm Korkeus: 1.400 mm Syvyys: 500 mm |
| Asennuslevyn mitat (L x K) | 1.099 mm x 1.296 mm |
| Koteloitiluokka IP EN 60 529:n mukaan | IP 55 |
| Koteloitiluokka NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Type rating UL 50E:n mukaan | Type 1 Tyyppi 12 |
| IK-koodi | IK09 |
| Ovien määrä | 2 |
| Pohjamateriaali | Teräslevy |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 130,96 kg |
| Bruttopaino | 143,5 kg |
| Tullitariffinimike | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Tuotekuvaus | Kaappi 1200x1400x500 |

Hyväksynät

Hyväksynät

Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)

Sertifikaatit

Pintakäsittely

Selitykset

Valmistajan vakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK