


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7859.000

IT-järjestelmävalaisin LED

Osavaltio: 12.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7859.000 - IT-järjestelmävalaisin LED IT-kaappijärjestelmiin ja IT-koteloihin

IT-kaappijärjestelmien ja IT-koteloiden täydelliseen valaisuun.



ominaisuudet

Tilausno	DK 7859.000
Rakenne	Turvaeristetty, sisäinen varokevarmistus (T2A)
Tuotekuvaus	Verkkokaapin täydelliseen valaistukseen.
Hyödyt	Manuaalinen tai automaattinen kytkentä mahdollinen oven kontaktikytkimen kautta Ihanteellinen valaistus koko kytkentäkaapissa Plug & Play -pika-asennus Valittavissa klipsi-, ruuvi- tai magneettikiinnitys Heti käyttövalmis pistokevalmiiden liitântäkaapeleiden ansiosta Kiinnitys ei hukkaa korkeusyksiköitä
Materiaali	Valaisimen runko: suulakepuristettu alumiini Valaisimen kupu: polykarbonaattia Valaisimen päät: PC-ABS
Väri	Kotelo: RAL 7016
Toimitus	IT-järjestelmävalaisin LED Magneettikiinnityssarja Sis. Kiinnitysruuvit

ominaisuudet

Liitäntämahdollisuudet	Syöttö pistokeliittimen kautta Ovikytkin
Suojausluokka	II (suojaeristetty)
Kytkin (tyyppi)	Integroitu, päällä/pois/ovikytkin
Valaisimen asennustapa	Ruuvikiinnitys Klipsikiinnitys Magneettikiinnitys
Asennusmahdollisuudet	Ruuvit tai klipsit suoraan VX IT-/VX SE-profiiliin TE 8000, IT-kotelo: mukana magneettikiinnityssarja AX, TP: Magneettikiinnityssarjalla AX: kiskolla sisärakenteita varten Käytettäväksi CEE 7/16:n mukaisilla europistokkeilla sekä kylmälaitepistokkeilla
Valovirta	600 lm
Valon väri	4 000 K (neutraali valkoinen)
Ohje	Pistokevalmiita liitäntäjohtoja voi käyttää ainoastaan LED-IT- järjestelmävalaisimen kanssa. Useamman LED-IT-järjestelmävalaisimen peräkkäin kytkeminen ei ole mahdollista
Mitat	Leveys: 337 mm Korkeus: 55 mm Syvyys: 23 mm
Käyttölämpötila-alue	-20 °C...55 °C
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 20
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,38 kg
Bruttopaino	0,401 kg
Tullitariffinimike	94054990
ETIM 9	EC000321
ECLASS 8.0	27189241
Tuotekuvaus	DK IT-LED system light, 600lm, For frame mounting

Hyväksynät

Hyväksynät

UL

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus