


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.616

TX Cable Net -verkkokaappi

Osavaltio: 4.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.616 - TX Cable Net -verkkokaappi laiteovella

TX CableNet -verkkokaappi soveltuu käytettäväksi myös pienemmissä IT-verkkokohteissa ja on jo toimitettaessa täysin käyttövalmis.



ominaisuudet

| | |
|----------------|--|
| Tilausno | TX 7888.616 |
| Rakenne | 2. sukupolvi laiteovella sivuseinillä Kattolevyllä |
| Hyödyt | Uusi kattolevykonsepti optimoi kaapelointimahdollisuudet ja mahdollistaa tuuletinmoduulin integroinnin Tehokas runkokonsepti yksilölliseen mukautukseen Sivuseinät kiinnitetty ruuveilla pikakäyttöä varten 19" profiilikiskot, edessä ja takana, syvyysäädetävissä Kattava lisävarustevalikoima yksilölliselle sisävarustelulle |
| Materiaali | Katto: Teräslevy, 1,5 mm Kaappirunko: Teräslevy, 1,5 mm Profiilikiskot: teräslevy, 2 mm Sivuseinä: teräslevyä, 1,2 mm |
| Pintakäsittely | Kaappirunko: Pohjamaalattu Levyosat: pohjamaalattu, pulverimaalaus |
| General colour | RAL 7035 |
| Väri | RAL 7035 |

ominaisuudet

| | |
|--|--|
| Toimitus | Kotelo, jossa lasiovi edessä ja suljettu ovi takana Kaappirunko, 19" profiilikiskoilla, edestä ja takaa Sivuseinät Ruuvilla kiinnitetty kattopelti peitetyllä, takapuolisella kaapelin sisäänviennillä poikkisuunnassa sekä keskisellä, suojatulla aukolla tuuletinmoduulin yksinkertaiseksi integroimiseksi. |
| Mitat | Leveys: 600 mm Korkeus: 1.200 mm Syvyys: 600 mm |
| Korkeusyksiköt | 24 U |
| Tasojen etäisyys (toimitettaessa) | 345 mm |
| Rakenne | sivuseinillä |
| Takaoven toteutus | Teräslevyovi, yksiosainen |
| Etuoven toteutus | Lasiovi, yksiosainen |
| Kuormitettavuus | 5000 N |
| Kuormitettavuus (staattinen) | 500 kg |
| Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan | IP 20 |
| Ohje | Tuuletinmoduulin asentamiseen tarvitaan harjaslaippoja kaapelien reititysaukkojen varustamiseen edellyttäen, että niitä käytetään tai suojalevyt on poistettu Harjasläpiviennit ovat saatavilla erikseen. |
| Pohjamateriaali | Teräslevy |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 60 kg |
| Bruttopaino | 60,5 kg |
| Tullitariffinimike | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ETIM 8 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |

ominaisuudet

| | |
|-------------|--|
| Tuotekuvaus | TX CableNet, lasiovi, kattolevy, sivuseinät, 19":n profiilikiskot, LxKxS: 600x1200x600 mm, RAL 7035 |
|-------------|--|

Hyväksynät

| | |
|------------|--------------------|
| Hyväksynät | UL + C-UL (listed) |
|------------|--------------------|

| | |
|------------|---|
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK |
|------------|---|