

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.236

PDU international, rakenne metered

Osavaltio: 6.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.236 - PDU international, rakenne metered

Kompakti virranjakelu ja energianmittaus joko vaihe- tai syöttökohtaisesti. Nopea yleiskuva koko IT-kaapin tehontarpeesta. Jakeluteho jopa 22 kW.

ominaisuudet

| | |
|--|--|
| Tilausno | DK 7955.236 |
| Rakenne | PDU, metered |
| Tuotekuvaus | Energianmittaus vaiheittain eli koko IT-kaapin tehontarve. Kompaktin PDU:n ansiosta jokaiseen IT-kaappiin voidaan jälkiasentaa ammattimainen virranjakelu. Kompakti rakenne mahdollistaa helpon asennuksen – TS IT -kaapissa asennukseen ei tarvita työkaluja. OLED-näyttö näyttää energian kulutuksen. Integroitu web-palvelin mahdollistaa suoran verkkoyhteyden ja kattavan käyttöoikeuksien hallinnan. Redundantti virranjakelu tulee kaikista vaiheista ja lisäksi saatavilla olevan Power-over-Ethernet-verkon kautta. PDU:ssa on monipuoliset valvontatoiminnot. Yhden prosentin mittaustarkkuuden ansiosta se on hyvin luotettava. |
| Materiaali | Alumiiniprofiili, musta eloksointi |
| Mitat | Leveys: 44 mm Syvyys: 62 mm Pituus: 2.050 mm |
| Pistokkeiden määrä ja tyyppi | 48 x C13 |
| Pistorasiat | 48 x C13-pistoke |
| Nimellisvirta (maks.) | 32 A |
| Syötöt | Määrä: 1 Vaiheluku / syöttö: 3~ |
| Liitäntäkaapeliin pituus | 3 m |
| Liitântätapa (sähköinen) | CEE |
| Number RJ45 ports for sensor units max | 6 |
| Direktiivit | EMV-direktiivi 2014/30/EU Matalajännitedirektiivi 2014/35/EU |

ominaisuudet

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Normit | EN 60950-1 |
| Käyttölämpötila-alue | 0 °C...45 °C |
| Ilmankosteus (ei kondensoitumista) | 10...95 % |
| Varastointilämpötila-alue | -25 °C...70 °C |
| Sopii: | Kaappityyppi: TS IT: ≥ 2.200 mm |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 7,1 kg |
| Bruttopaino | 8 kg |
| Tullitariffinimike | 85366990 |
| ETIM 9 | EC002762 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |
| Tuotekuvaus | PDU 32A/3P CEE 48xC13 -mitattava |