






VX 8617.140 - Järjestelmäkisko 23 x 64 mm VX:lle, VX IT:lle, VX SE:lle, AX-muoville

Muuttuviin ja yksilöllisiin kaappirungon sisärakenteisiin rungon sisempään asennustasoon ja kompaktiin kytkentäkaappiin asentamiseen.



ominaisuudet

| | |
|-------------------------------------|--|
| Tilausno | VX 8617.140 |
| Tuotekuvaus | Muuttuviin ja yksilöllisiin kaappirungon sisärakenteisiin rungon sisempään asennustasoon ja kompaktiin kytkentäkaappiin asentamiseen. |
| Hyödyt | Ripustetaan helposti järjestelmärei'itykseen ja kiinnitetään ruuveilla Järjestelmärei'tys kaikilla neljällä sivulla Ylhäällä ja alhaalla rei'tys korimuttereille omien komponenttien kiinnitykseen metrisillä ruuveilla |
| Materiaali | teräslevy |
| Pintakäsittely | Sinkitty |
| Toimitus | Sis. kiinnitystarvikkeet |
| VX-kaapin asennusmahdollisuudet | In enclosure width/depth 800 mm, on the inner mounting level |
| VX SE -kaapin asennusmahdollisuudet | In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility |
| AX-kotelon asennusmahdollisuudet | In enclosure width/height 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX |

ominaisuudet

| | |
|--|---|
| Ruostumattomasta teräksestä valmistetun AX-kotelon asennusmahdollisuudet | Kotelon leveys 800 mm yhdessä pohja-asennuskiskon kanssa |
| AX-muovikotelon asennusmahdollisuudet | In enclosure width 800 mm, in conjunction with universal bracket |
| PC-kaapin asennusmahdollisuudet | In enclosure width 800 mm, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility |
| VX-jalustan asennusmahdollisuudet | Jalustan leveys/syvyys 800 mm jalustan peitelevyissä, yhdessä jalustan asennuskulman kanssa |
| Sopii: | Kaappityyppi: VX VX IT VX SE PC AX AX muovi Suitable for width or height or depth: 800 mm |
| Sopii: | Jalustajärjestelmä VX |
| Pakkausyksikkö | 4 kpl |
| Nettopaino | 3,16 kg |
| Bruttopaino | 3,376 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 17,61 |
| Tullitariffinimike | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Tuotekuvaus | VX-järjestelmän kisko 23x64mm, sisempään asennustasoon, jos L/S:800mm |

Hyväksynnät

| | |
|------------|-----------------|
| Selitykset | PCF-declaration |
|------------|-----------------|