


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8601.450 Korotusjalka

Osavaltio: 3.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8601.450 - Korotusjalca VX-, TS-, VX SE-, TP-, PC-, IW-kaappeihin, Blue e+ -nestejäähdyttimeen

Vakauden parantamiseksi korotusjalat tulevat edessä ja takana 138 mm kaapin pohjakehikon ulkopuolelle.



## ominaisuudet

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Tilausnro             | TS 8601.450  |
| Tuotekuvaus           | Vakauden parantamiseksi korotusjalat tulevat edessä ja takana 138 mm kaapin pohjakehikon ulkopuolelle. Takaosa voidaan syvempiä kaappeja varten vetää ulos ja kiinnittää sitten uudelleen. Asennusaukot edessä ja takana lattiaan ja kaappiin kiinnittämistä varten. Pyörät ja säätöjalat voidaan kiinnittää hitsattuihin M12-muttereihin. |
| Hyödyt                | Parantaa kaapin vakautta.<br>Asennus kaapin syvyys-suuntaan  |
| Materiaali            | teräslevy  |
| Pintakäsittely        | Maalattu   |
| Väri                  | RAL 7015   |
| Toimitus              | 1 poikkipalkki, vasemmalle<br>1 poikkipalkki, oikealle   |
| Asennusmahdollisuudet | Asennusaukot sivulla edessä ja takana alustaan ja kaappiin kiinnittämistä varten<br>Blue e+ -nestejäähdyttimessä poikkipalkkia voi käyttää sokkelina   |
| Ohje                  | Huomioi riittävä vakaus ja kaatumiselta suojaaminen!   |
| Mitat                 | Korkeus: 70 mm   |

# ominaisuudet

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Sopii:                  | Kaappityyppi: VX<br>TS<br>VX SE<br>TP<br>PC<br>IW<br>Syvyys: = 400 mm<br>= 500 mm                           |
| Sopii syvyyksille       | 400 mm<br>500 mm  |
| Pakkausyksikkö          | 1 kpl   |
| Nettopaino              | 7,483 kg  |
| Bruttopaino             | 7,66 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 30,1 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Ohje PCF-luokkaan       | Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse |
| Tullitariffinimike      | 73269098  |
| ETIM 9                  | EC000721  |
| ECLASS 8.0              | 27182003  |
| Tuotekuvaus             | TS Säädettävä korotusjalka, S: 400/500 mm   |