

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8612.100

TS-järjestelmäkisko 17 x 73 mm

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8612.100 - TS-järjestelmäkisko 17 x 73 mm

Yleiselle runkorakenteelle tai osa-asennukselle. Kohdistetaan yksinkertaisesti rei'itykseen ja kiinnitetään.



ominaisuudet

| | |
|-----------------------|---|
| Tilausnro | TS 8612.100 |
| Rakenne | Ulompaa asennustasoa varten |
| Tuotekuvaus | Yleiseen rungon varusteluun tai osa-asennukseen. Ripustetaan rei'itykseen ja kiristetään ruuveilla. |
| Materiaali | teräslevy |
| Pintakäsittely | Sinkitty |
| Toimitus | Sis. Kiinnitysruuvit |
| Pituus | 940 mm |
| Asennusmahdollisuudet | Pystysuoraan TS, VX SE-kaappiprofiiliin, sisempään asennustasoon, korkeus säädettävissä VX SE -kaapin vaakaprofiiliin ylös, syvyysuunnassa TP:ssä kiskojen avulla sisäasennukseen: leveys, sisemmille asennustasoille Asennussarjana laitehyllyille TS-, VX SE -kaapeissa, helppo ripustaa ja kiinnittää |
| Asennusohje | Asennettaessa TP-kaappiin kiskoja tarvitaan sisäasennukseen |

ominaisuudet

| | |
|-------------------------|---|
| Sopii: | Kaappityyppi: VX SE TP PC IW TX CableNet leveys/syvyys: 1.000 mm |
| Pakkausyksikkö | 4 kpl |
| Nettopaino | 3,956 kg |
| Bruttopaino | 4,26 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 16,4 kg CO2 eq (Cat B) |
| Ohje PCF-luokkaan | Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse |
| Tullitariffinimike | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002625 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Tuotekuvaus | Asennuskisko ulompi 1000 4kpl |