


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.410

Kaapelien vedonpoistokiskot

Osavaltio: 7.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.410 - Kaapelien vedonpoistokiskot Kulmaprofiili VX:lle, TS:lle, VX SE:lle, AX:lle, PC:lle, VX- jalustajärjestelmään

Vedonpoistoon kaapelien läpiviennin yhteydessä. Syvyys suunnassa säädettävä asennus 25 mm rasterijaolla vaakasuoraan kaappiprofiiliin tai jalustaan.

ominaisuudet

Tilausnro	VX 8619.410
Tuotekuvaus	Vedonpoistoon kaapelien läpiviennin yhteydessä. Syvyys suunnassa säädettävä asennus 25 mm rasterijaolla vaakasuoraan kaappiprofiiliin tai jalustaan.
Materiaali	Teräs
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
VX-kaapin asennusmahdollisuudet	In enclosure width 600 mm, in the base
VX SE -kaapin asennusmahdollisuudet	In enclosure width 600 mm, in the base
AX-kotelon asennusmahdollisuudet	In enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Ruostumattomasta teräksestä valmistetun AX-kotelon asennusmahdollisuudet	Kotelon leveys 600 mm, sisäasennuskiskojen ja pohja-asennuskiskojen yhteydessä
PC-kaapin asennusmahdollisuudet	In enclosure width 600 mm, in the base
IW-kaapin asennusmahdollisuudet	In enclosure width 600 mm, in the base
VX-jalustan asennusmahdollisuudet	Sokkelin leveys/syvyys 600 mm, yhdessä pidike-/välikappaleen kanssa
VX-jalustan asennusmahdollisuudet, ruostumaton teräs	Jalustan leveys 600 mm, yhdessä M8-mutterin kanssa

ominaisuudet

AX-jalustan asennusmahdollisuudet	Jalustan leveys 600 mm
Sopii:	AX-jalustajärjestelmä Jalustajärjestelmä VX VX-jalustajärjestelmä, ruostumaton teräs
Mitat	Pituus: 554 mm
Sopii:	Kaappityyppi: VX VX SE PC IW AX CX-pulpetin alaosa CX-yksittäispulpetti Leveys: = 600 mm
Sopii leveydelle	600 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	2,8 kg
Bruttopaino	3,161 kg
Tullitariffinimike	83024900
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Tuotekuvaus	VX vedonpoistokisko, leveys 600 mm, 2 kpl