

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.440

Kaapelien vedonpoistokiskot

Osavaltio: 7.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.440 - Kaapelien vedonpoistokiskot Kulmaprofiili VX:lle, TS:lle, VX SE:lle, AX:lle, PC:lle, VX- jalustajärjestelmään

Vedonpoistoon kaapelien läpiviennin yhteydessä. Syvyys suunnassa säädettävä asennus 25 mm rasterijaolla vaakasuoraan kaappiprofiiliin tai jalustaan.

ominaisuudet

Tilausnro	VX 8619.440
Tuotekuvaus	Vedonpoistoon kaapelien läpiviennin yhteydessä. Syvyys suunnassa säädettävä asennus 25 mm rasterijaolla vaakasuoraan kaappiprofiiliin tai jalustaan.
Materiaali	Teräs
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
VX-kaapin asennusmahdollisuudet	In enclosure width 1200 mm, in the base
VX SE -kaapin asennusmahdollisuudet	In enclosure width 1200 mm, in the base
AX-kotelon asennusmahdollisuudet	Kotelon leveys 1200 mm, yhdistettävissä AX-sisäasennuskiskojen ja AX-pohja-asennuskiskojen kanssa
VX-jalustan asennusmahdollisuudet	Sokkelin leveys/syvyys 1200 mm, yhdessä pidike-/välikapaleen kanssa
VX-jalustan asennusmahdollisuudet, ruostumaton teräs	Jalustan leveys 1200 mm, yhdessä M8-mutterin kanssa
AX-jalustan asennusmahdollisuudet	Jalustan leveys 1200 mm
Sopii:	AX-jalustajärjestelmä Jalustajärjestelmä VX VX-jalustajärjestelmä, ruostumaton teräs
Mitat	Pituus: 1.154 mm

ominaisuudet

Sopii:	Kaappityyppi: VX VX SE AX CX-pulpetin alaosa CX-yksittäispulpetti Leveys: = 1.200 mm
Sopii leveydelle	1 200 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	5,64 kg
Bruttopaino	6 kg
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Tuotekuvaus	VX vedonpoistokisko, leveys 1200 mm, 2 kpl