


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8619.730

## Järjestelmäkisko 14 x 39 mm

Osavaltio: 7.7.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8619.730 - Järjestelmäkisko 14 x 39 mm VX-, VX SE-PC- IW-, AX-kaappeihin

Kaapelikourujen, kaapeliletkun pidikkeiden, oviaasennusten ym. kiinnittämiseen.



## ominaisuudet

Tilausnro	VX 8619.730
Tuotekuvaus	Kaapelikourujen, kaapeliletkun pidikkeiden, oviaasennusten ym. kiinnittämiseen.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Distance between fixing points	675 mm
Sopii ovileveyksille	800 mm
VX-kaapin asennusmahdollisuudet	In door width 800 mm
VX SE -kaapin asennusmahdollisuudet	In door width 800 mm
AX-kotelon asennusmahdollisuudet	In enclosure height 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Ruostumattomasta teräksestä valmistetun AX-kotelon asennusmahdollisuudet	Kotelon korkeus 800 mm

# ominaisuudet

AX-muovikotelon asennusmahdollisuudet	In door width 800 mm
PC-kaapin asennusmahdollisuudet	In door width 800 mm
CX-kaapin asennusmahdollisuudet	In door width 800 mm
VX-jalustan asennusmahdollisuudet	Jalustan leveys 850 mm asennettaessa jalustan kulmakappaleisiin
Asennusohje	Asennus ilman porauksia mahdollista vain AX-sisäasennuskiskojen kanssa
Ohje	Omien komponenttien kiinnittämiseksi asennuskiskoihin tarvitaan peltiruuveja tai itsekierteittäviä M5-ruuveja
Sopii:	Kaappityyppi: VX VX SE PC AX AX muovi CX-yksittäispulpetti CX-pulpetin alaosa Suitable for width or height or depth: 800 mm
Sopii:	Jalustajärjestelmä VX
Pakkausyksikkö	4 kpl
Nettopaino	1,4 kg
Bruttopaino	1,588 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	10,52
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Tuotekuvaus	VX asennuskisko, 14x39 mm, oven leveydelle 800 mm, 4 kpl

## Hyväksynnät

# Hyväksynnät

---

Selitykset

PCF-declaration