


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.140

Järjestelmäkisko 23 x 64 mm

Osavaltio: 7.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE




SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.140 - Järjestelmäkisko 23 x 64 mm VX:lle, VX IT:lle, VX SE:lle, AX-muoville

Muuttuviin ja yksilöllisiin kaappirungon sisärakenteisiin rungon sisempään asennustasoon ja kompaktiin kytkentäkaappiin asentamiseen.



ominaisuudet

Tilausno	VX 8617.140
Tuotekuvaus	Muuttuviin ja yksilöllisiin kaappirungon sisärakenteisiin rungon sisempään asennustasoon ja kompaktiin kytkentäkaappiin asentamiseen.
Hyödyt	Ripustetaan helposti järjestelmärei'itykseen ja kiinnitetään ruuveilla Järjestelmärei'itys kaikilla neljällä sivulla Ylhäällä ja alhaalla rei'itys korimuttereille omien komponenttien kiinnitykseen metrisillä ruuveilla
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
VX-kaapin asennusmahdollisuudet	In enclosure width/depth 800 mm, on the inner mounting level
VX SE -kaapin asennusmahdollisuudet	In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
AX-kotelon asennusmahdollisuudet	In enclosure width/height 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX

ominaisuudet

Ruostumattomasta teräksestä valmistetun AX-kotelon asennusmahdollisuudet	Kotelon leveys 800 mm yhdessä pohja-asennuskiskon kanssa
AX-muovikotelon asennusmahdollisuudet	In enclosure width 800 mm, in conjunction with universal bracket
PC-kaapin asennusmahdollisuudet	In enclosure width 800 mm, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
VX-jalustan asennusmahdollisuudet	Jalustan leveys/syvyys 800 mm jalustan peitelevyissä, yhdessä jalustan asennuskulman kanssa
Sopii:	Kaappityyppi: VX VX IT VX SE PC AX AX muovi Suitable for width or height or depth: 800 mm
Sopii:	Jalustajärjestelmä VX
Pakkausyksikkö	4 kpl
Nettopaino	3,16 kg
Bruttopaino	3,376 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	17,61
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Tuotekuvaus	VX kisko, 23x64 mm, sisempitaso, 800 mm, 4 kpl

Hyväksynät

Selitykset	PCF-declaration
------------	-----------------