

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8620.062

**Jalustan kulmapala, jossa peitelevy,
eteen ja taakse, 200 mm,
ruostumatonta terästä**

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8620.062 - Jalustan kulmapala, jossa peitelevy, eteen ja taakse, 200 mm, ruostumatonta terästä

Jalustan kulmapalat, jotka asettuvat muotoilunsa ansiosta automaattisesti paikalleen rivityskaappijärjestelmään ja joita voidaan käyttötarkoituksen mukaan käyttää ilman peitelevyjä tai niiden kanssa. Jalustan kulmapalassa on suuret aukot, joiden kautta ruuviliitokseen pääsee hyvin käsiksi. Aukot voidaan peittää kulma- ja rivityspeiteprofileilla.

ominaisuudet

Tilausno	VX 8620.062
Tuotekuvaus	Jalustan kulmapalat, jotka asettuvat muotoilunsa ansiosta automaattisesti paikalleen rivityskaappijärjestelmään ja joita voidaan käyttötarkoituksen mukaan käyttää ilman peitelevyjä tai niiden kanssa. Jalustan kulmapalassa on suuret aukot, joiden kautta ruuviliitokseen pääsee hyvin käsiksi. Aukot voidaan peittää kulma- ja rivityspeiteprofileilla.
Materiaali	Jalustan kulmapala: ruostumatonta terästä 1.4301 (AISI 304) Jalustan etu-/takapeitelevy: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304) Kulma- ja rivityspeiteprofiili: muovia
Pintakäsittely	Peitelevy: harjattu, karkeus 400
Toimitus	4 jalustan kulmapalaa 4 kulmasuojaa 1 rivityspeiteprofiili 1 jalustan etu-/takapeitelevy, 200 mm 2 jalustan etu-/takapeitelevyä, korkeus 100 mm Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje	Peitelevyt sivuille, jalustojen väliseen lisävakauttamiseen tai jalustan sisä rakenteiden kiinnitykseen Jalustajärjestelmän 1. sukupolven komponentteja ei voi yhdistää jalustajärjestelmän 2. sukupolven komponentteihin
Mitat	Korkeus: 200 mm
Sopii:	Leveys: = 1.000 mm

ominaisuudet

Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Tyyppi 12
Paino/VE	12,7 kg
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	8,96 kg
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Tuotekuvaus	VX-jalustan kulmapala,jossa jalustan peitelevy,eteen ja taakse,K:200mm,kun L:1000mm,1.4301

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL - FTTA
------------	------------------