

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8645.000

Rivikaappijärjestelmä VX25

Osavaltio: 5.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8645.000 - Rivikaappijärjestelmä VX25 Peruskaappi

Kytkentäkaappien standarditoimitus: kaappirunko, johon kuuluu yksittäisovi eteen, takaseinä, asennuslevy, kattolevy, jaetut pohjalevyt.



ominaisuudet

| | |
|----------------|---|
| Tilausno | VX 8645.000 |
| Materiaali | Kaappirunko: Teräslevy, 1,5 mm Katto: Teräslevy, 1,5 mm Ovi: Teräslevy, 2,0 mm Takaseinä: Teräslevy, 1,5 mm Pohjalevyt: Teräslevy, 1,5 mm Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm |
| Pintakäsittely | Kaappirunko: Pohjamaalattu Ovi, katto ja takaseinä: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus Asennuslevy ja pohjalevyt: Sinkitty |
| Väri | RAL 7035 |
| Toimitus | Kaapin runko Ovi/ovet Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle Kattolevy Takaseinä Pohjalevyt Asennuslevy 2 asennuskiskoa 18 x 39 mm Lukitus: 3 mm kaksoislehti |

ominaisuudet

| | |
|--|---|
| Mitat | Leveys: 600 mm Korkeus: 1.400 mm Syvyys: 500 mm |
| Asennuslevyn mitat (L x K) | 499 mm x 1.296 mm |
| Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan | IP 55 |
| Kotelointiluokka NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Type rating UL 50E:n mukaan | Type 1 Tyyppi 12 |
| IK-koodi | IK10 |
| Ovien määrä | 1 |
| Pohjamateriaali | Teräslevy |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 71,83 kg |
| Bruttopaino | 73,8 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 181,8 kg CO2 eq (Cat B) |
| Ohje PCF-luokkaan | Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse |
| Tullitariffinimike | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Tuotekuvaus | VX-rivityskaappijärjestelmä ,LKS:600x1400x500mm,teräslevy ,asennuslevy ,yksiovineretupuolelta |

Hyväksynnät

Hyväksynät

Hyväksynät

Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)

Sertifikaatit

Pintakäsittely

Selitykset

Valmistajan vakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
PCF-declaration