

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.730

Järjestelmäkisko 14 x 39 mm

Osavaltio: 6.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.730 - Järjestelmäkisko 14 x 39 mm VX-, VX SE-PC- IW-, AX-kaappeihin

Kaapelikourujen, kaapeliletkun pidikkeiden, oviaasennusten ym. kiinnittämiseen.



ominaisuudet

Tilausnro	VX 8619.730
Tuotekuvaus	Kaapelikourujen, kaapeliletkun pidikkeiden, oviaasennusten ym. kiinnittämiseen.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Distance between fixing points	675 mm
Sopii ovileveyksille	800 mm
VX-kaapin asennusmahdollisuudet	In door width 800 mm
VX SE -kaapin asennusmahdollisuudet	In door width 800 mm
AX-kotelon asennusmahdollisuudet	In enclosure height 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Ruostumattomasta teräksestä valmistetun AX-kotelon asennusmahdollisuudet	Kotelon korkeus 800 mm

ominaisuudet

AX-muovikotelon asennusmahdollisuudet	In door width 800 mm
PC-kaapin asennusmahdollisuudet	In door width 800 mm
CX-kaapin asennusmahdollisuudet	In door width 800 mm
VX-jalustan asennusmahdollisuudet	Jalustan leveys 850 mm asennettaessa jalustan kulmakappaleisiin
Asennusohje	Asennus ilman porauksia mahdollista vain AX-sisääsennuskiskojen kanssa
Ohje	Omien komponenttien kiinnittämiseksi asennuskiskoihin tarvitaan peltiruuveja tai itsekierteittäviä M5-ruuveja
Sopii:	Kaappityyppi: VX VX SE PC AX AX muovi CX-yksittäispulpetti CX-pulpetin alaosa Suitable for width or height or depth: 800 mm
Sopii:	Jalustajärjestelmä VX
Pakkausyksikkö	4 kpl
Nettopaino	1,4 kg
Bruttopaino	1,588 kg
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Tuotekuvaus	VX-järjestelmäkisko 14x39mm,kun oven leveys:800mm

Hyväksynät

Selitykset	PCF-declaration
------------	-----------------