

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.130 Asennuslista

Osavaltio: 26.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.130 - Asennuslista VX, TS, VX SE, TP, AX

Kaapelikourujen, kaapeliletkupidikkeiden, kosketussuojalevyjen, ovirakenteiden, kaapelien vedonpoistokiskojen ja kaapelikiinnikkeiden asentamiseen.



ominaisuudet

Tilausno	TS 8800.130
Tuotekuvaus	Kaapelikourujen, kaapeliletkupidikkeiden, kosketussuojalevyjen, ovirakenteiden, kaapelien vedonpoistokiskojen ja kaapelikiinnikkeiden asentamiseen.
Tekniset tiedot	Rei'itys Ø 4,5 mm, 25 mm rasterijaolla.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Pituus	590 mm
VX SE -kaapin asennusmahdollisuudet	In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level
AX-kotelon asennusmahdollisuudet	In enclosure height 700 mm and in enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Ruostumattomasta teräksestä valmistetun AX-kotelon asennusmahdollisuudet	Kotelon leveys 600 mm
PC-kaapin asennusmahdollisuudet	In enclosure width 600 mm, on the inner mounting level
IW-kaapin asennusmahdollisuudet	In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level
TS-kaapin asennusmahdollisuudet	In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level

ominaisuudet

TP-pulpetin asennusmahdollisuudet	In TP pedestal and one-piece console pedestal width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation TP, compact enclosure HD
Sopii:	Kaappityyppi: TS VX SE TP PC IW AX leveys/syvyys: 600 mm
Pakkausyksikkö	20 kpl
Nettopaino	5,86 kg
Bruttopaino	6,165 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	27,96 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	TS asennuslista AX/VX/VXSE, pituus 590 mm, 20 kpl

Hyväksynät

Selitykset	PCF-declaration
------------	-----------------