

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.102

RiLineX päätemoduulisarja

Osavaltio: 10.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.102 - RiLineX päätemoduulisarja perusmoduulille

RiLineX päätemoduulisarja, 3-napainen, modulaariselle RiLineX-virtakiskoalustalle, irrotettava. Tällä setillä valmistuvat vasen ja oikea pääty sekä ympäröivä kosketussuojaus. Laitteet voidaan kiinnittää päätemoduuleihin. Plus-päätemoduulisarjaa käytettäessä RiLineX-virtakiskoalustalla on käytettävissä 36 mm:n lisärakennustila.



ominaisuudet

Tilausno	RX 9360.102
Hyödyt	Skaalattavat järjestelmän pituudet perusmoduuleilla Helppo asentaa Skaalattavat nimellisvirrat muuttamalla virtakiskopinta-alaa Testattu oikosulkukestoisuus enintään 65 kA Soveltuu sovelluksiin, joissa vaihtovirta on enintään 1000 V AC ja tasavirta 1500 V DC Kosketussuoja IP 2XB:hen asti, varustettavissa IP 3X:ään Testattu ja sertifioitu IEC:n ja UL:n mukaisesti Yksinkertainen laajentaminen ja rivitys
Materiaali	Polyamidi (PA 6) Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Väri	RAL 35745
Toimitus	Alusta, pääte-elementti vasemmalla Virtakiskoalusta, päätemoduuli oikealle Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii tilausnumerolle	9360.110 9360.120 9360.150
Napojen määrä	3-nap.
Pakkausyksikkö	2 kpl

ominaisuudet

Nettopaino	0,99 kg
Bruttopaino	1,146 kg
Tullitariffinimike	85369010
Tuotekuvaus	RiLineX päätemoduulisarja, 3-napaiselle modulaariselle RiLineX-alustalle. Tällä setillä valmistuvat vasen ja oikea pääty sekä ympäröivä kosketussuojaus. Tämä päätemoduulisarja voidaan irrottaa. Toimitus sisältää päätemoduulin vasemmalle puolelle ja päätemoduulin oikealle puolelle sekä kiinnitysmateriaalit.