


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.020 Kiskoalusta

Osavaltio: 16.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.020 - Kiskoalusta RiLine Compact

Pöydässä integroidut virtakiskot.

## ominaisuudet

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Tilausnro                             | SV 9635.020   |
| Toimintotapa                          | Kosketussuojattu kiskoalusta komponenttien turvalliseen asennukseen ja kytkentään yksinkertaisella liitinasennuksella<br>Kiskoalustassa kuvioidut jakoyksiköt komponenttien turvalliseen ja nopeaan kohdistamiseen<br>Johdotustöiden vähentyminen, kun käytetään suoraa kytkentää kiskoalustaan |
| Materiaali                            | Polyamidi<br>Polykarbonaatti<br>E-Cu<br>Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset   |
| Väri                                  | RAL 7035  |
| Toimitus                              | Suljettu kiskoalusta sisältäen integroidut virtakiskot  |
| Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan | IP 2X   |
| Normit                                | UL 508<br>IEC 61 439  |
| Nimellisvirta maks.                   | 160 A   |
| Nimelliskäyttöjännite                 | 690 V (AC)<br>600 V (DC)  |
| Ohje<br>for mounting plate assembly   | Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten<br>Joo  |
| Napojen määrä                         | 3-nap.  |
| Mitat                                 | Leveys: 500 mm<br>Korkeus: 160 mm<br>Syvyys: 45,1 mm  |
| Pakkausyksikkö                        | 1 kpl   |

## ominaisuudet

---

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Nettopaino               | 1,9 kg   |
| Bruttopaino              | 2,06 kg  |
| Kuparimäärä (kg/kappale) | 1,11   |
| Tullitariffinimike       | 85469010   |
| ETIM 9                   | EC001900   |
| ETIM 8                   | EC001900   |
| ECLASS 8.0               | 27400613   |
| Tuotekuvaus              | SV Board, 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, WHD: 500x160x45 mm (RiLine Compact) |

## Hyväksynät

---

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Hyväksynät | UL + C-UL (listed)           |
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus |