


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9661.080 Virtakiskot E-Cu

Osavaltio: 19.6.2025 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](https://www.rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9661.080 - Virtakiskot E-Cu integroiduilla rei'ityksillä

Sopii suoraan asennukseen kytkentäkaappeihin, virtakiskopitiimiin, PE/PEN-yhdistelmiin yhdessä PE/PEN-yhdistelmäkulman ja rivityslevyn E-Cu kanssa.

## ominaisuudet

|                          |                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilausnro                | SV 9661.080                                                                                                                                                                                                    |
| Tuotekuvaus              | Sopii asennettavaksi suoraan kytkentäkaappeihin, virtakiskopitiimiin 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 ja 3073.000. PE/PEN-yhdistelmiin yhdessä PE/PEN-yhdistelmäkulman ja E-Cu-rivityslevyn kanssa. |
| Materiaali               | E-Cu                                                                                                                                                                                                           |
| Ø hole                   | 14 mm                                                                                                                                                                                                          |
| Mitat                    | Pituus: 792 mm                                                                                                                                                                                                 |
| Sopii:                   | Leveys: = 800 mm                                                                                                                                                                                               |
| Poikkipinta-ala          | 10 mm x 40 mm                                                                                                                                                                                                  |
| Pakkausyksikkö           | 2 kpl                                                                                                                                                                                                          |
| Nettopaino               | 5.54                                                                                                                                                                                                           |
| Bruttopaino              | 5.659                                                                                                                                                                                                          |
| Kuparimäärä (kg/kappale) | 2.77                                                                                                                                                                                                           |
| Tullitariffinimike       | 74071000                                                                                                                                                                                                       |
| EAN                      | 4028177494725                                                                                                                                                                                                  |
| ETIM 9                   | EC000329                                                                                                                                                                                                       |
| ECLASS 8.0               | 27400605                                                                                                                                                                                                       |

## Hyväksynät

|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus<br>Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK |
|------------|-----------------------------------------------------------------|